

SAIL-VSB-M8W-3-1.5U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A Weidmüller a szelepcsatlakozókat M12 dugaszokkal ellátott csatlakozóvezeték-ként, az egyik oldalon szabad véggel szállíthatja. A szelepcsatlakozó állapotát LED jelzi. Valamennyi szelepcsatlakozó el van látva védőáramkörrel. A Weidmüller termékválasztékában az A, B és C típusú csatlakozók, valamint a DIN és ipari szabványú szelepcsatlakozók egyaránt megtalálhatók. A védettségük csatlakoztatott állapotban IP67. A kiveetés iránya szintén döntő tényező: A Weidmüller 0° változatokat is szállít, azaz, a kábelkiveetés iránya a védőföld-érintkező felé mutat.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-VSB-M8W-3-1.5U
Rendelési szám	1026180150
Verzió	, 90°; dugasz; - szelepcsatlakozó
GTIN (EAN)	4032248751266
Menny.	1 Stück

SAIL-VSB-M8W-3-1.5U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg 78 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Kábel műszaki adatai

Pólusok száma	3	Érkeresztmetszet	0,5 mm ²
Kábelhossz	1,5 m	árnyékolt	Nem
Szigetelés	PP	Színkód gyűrű	Barna, Kék, Zöld / sárga
Köpeny anyaga	PUR	Köpeny színe	fekete
Halogén	Nem	Temperature range, moving	-25...80 °C
Temperature range, stationary	-50...80 °C	A következő kábeltartókhöz:	Igen
Csavarási ellenállás	0 °/m	Hajlítási sugár, min., álló	5 x kábelátmérő
Hajlítási sugár, min., mozgó	10 x kábelátmérő	Gyorsulás	5 m/s ²
Sebesség	200 m/min	Hajlítási ciklusok	2 millió
Hegesztésnek ellenálló	Nem		

Általános műszaki adatok

Változat	90° dugasz; - szelepcsatlakozó	Kódolás	B építési forma ipar (11 mm), M8 = nincs
Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban	Érintkező felület	ónozott
LED	Igen	Névleges feszültség	24 V
Névleges áram	4 A	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+80 °C
Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott	Fojtódíóda		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001855	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-03-12	eClass 9.1	27-06-03-11

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel


LetöltésekBrochure/Catalogue [FL FIELDWIRING EN](#)

SAIL-VSB-M8W-3-1.5U


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Rajzok


Méretrajz




Méretrajz




Póluskiosztás



Póluskiosztás



Kapcsolási rajz



24V_{AC/DC}_4A