

**SAIL-VSA-M8W-3-3.0U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A Weidmüller a szelepcsatlakozókat M12 dugaszokkal ellátott csatlakozóvezetékneként, az egyik oldalon szabad véggel szállíthatja. A szelepcsatlakozó állapotát LED jelzi. Valamennyi szelepcsatlakozó el van látva védőáramkörrel. A Weidmüller termékválasztékában az A, B és C típusú csatlakozók, valamint a DIN és ipari szabványú szelepcsatlakozók egyaránt megtalálhatók. A védettségük csatlakoztatott állapotban IP67. A kivezetés iránya szintén döntő tényező: A Weidmüller 0° változatokat is szállít, azaz, a kábelkivezetés iránya a védőföld-érintkező felé mutat.

**Általános rendelési adatok**

Típus	SAIL-VSA-M8W-3-3.0U
Rendelési szám	<a href="#">1026190300</a>
Verzió	Szelepcsatlakozó, 90°; dugasz; - szelepcsatlakozó, A
GTIN (EAN)	4032248753727
Menny.	1 Stück

**SAIL-VSA-M8W-3-3.0U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	125 g
-------------	-------

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Kábel műszaki adatai**

Pólusok száma	3	Érkeresztmetszet	0,5 mm <sup>2</sup>
Kábelhossz	3 m	Köpeny anyaga	PUR
Köpeny színe	fekete		

**Általános műszaki adatok**

Változat	90° dugasz; - szelepcsatlakozó	Kódolás	A építési forma (18 mm), M8 = nincs
Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban	Érintkező felület	ónozott
LED	Igen	Névleges feszültség	24 V
Névleges áram	4 A	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+80 °C
Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott	Fojtódíóda		

**Besorolások**

ETIM 5.0	EC001855	ETIM 6.0	EC001855
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-03-12
eClass 9.1	27-06-03-11		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**


Brochure/Catalogue	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
--------------------	-----------------------------------

## SAIL-VSA-M8W-3-3.0U


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

# Rajzok


### Méretrajz




### Méretrajz



### Póluskiosztás



### Póluskiosztás



### Kapcsolási rajz

