

## Klippon STB (Small Terminal Box) KLIPPON STB 5 SS E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Product image



Abbildung ähnlich

Ideálisan illesztve az energia, folyamatí és szállítási ipar számára, a Klippon® STB hársorozat tökéletesen egészíti ki a meglévő Klippon tokozás portfóliónkat. Az sorozat házai pl. az EN62208 és az EN60079-0/7 (ATEX) nemzetközi szabványok szerint engedélyezettek.

- Tükrösített vagy elektropolírozott 1.4404 (316L), 1,5 mm-es rozsdamentes acél
- Nagy hőállóságú tömítés szabványos -60 °C .. +100 °C (+120 °C kívánságra) bővített hőmérsékleti tartomány
- Engedélyezett az ATEX, IECEx, cULus, Lloyds Register, Germanischer Lloyd, GOST és INMETRO szabványok szerint
- Rugalmas opciók a belső szerelősín rögzítésére
- IP66-os védettség
- A tömítés biztonságos, tartós, amit a tömítés összenyomás elleni védelme nyújt.
- Földelőcsap a ház burkolatán és alján
- Lézerrel vágott hegesztési varratok a növelt minőségért
- Készre felhegesztett szerelőlábak optimális szekrény felszerelést biztosítanak

A Weidmüller ezt a szekrényt az ügyfél igényei szerint tudja gyártani és szállítani az összes szükséges csatlakozással és tömszelencével felszerelve.

### Általános rendelési adatok

Típus	KLIPPON STB 5 SS E
Rendelési szám	<a href="#">1058880000</a>
Verzió	Klippon STB (Small Terminal Box), Üres ház, Nemesacél házak, Magasság: 160 mm, Szélesség: 380 mm, Mélység: 120 mm, Anyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolírozott, ezüst
GTIN (EAN)	4032248800759
Menny.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 20:00:32 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**Klippon STB (Small Terminal Box)  
KLIPPON STB 5 SS E**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	380 mm	Szélesség (coll)	14,961 inch
Magasság	160 mm	Magasság (coll)	6,299 inch
Mélység	120 mm	Mélység (coll)	4,724 inch
Rögzítési méret - szélesség	405 mm	Rögzítési méret - magasság	80 mm
Tömeg	4,82 g	Nettó tömeg	3 960 g

**Tanúsítványszámok - tokozat**

Tanúsítvány száma - szerelt ház (ATEX)	IBExU07ATEX1148	Tanúsítvány száma - üres ház (ATEX)	IBExU 07ATEX1147U
Tanúsítvány száma szerelt ház (IECEX)	IECEX IBE 09.0019	Tanúsítvány száma üres ház (IECEX)	IECEX IBE 09.0018U
Certificate no., assembled enclosure (EAC)	RU C-DE.ГБ08.B.01328	Certificate no., empty enclosure (EAC)	RU C-DE.ГБ08.B.00472
Tanúsítvány száma - szerelt ház (INMETRO)	IEx 13.0003	Tanúsítvány száma - üres ház (INMETRO)	IEx 13.0002U
Tanúsítvány száma - szerelt ház (AEx)	E223792	Certificate no., assembled enclosure (KOSHA)	16-AV4BO-0247X
Tanúsítvány száma (GOSTEX)	POCCDE.AI75.B16048	Tanúsítvány száma (GERMLLOYD)	59358-08
Tanúsítvány száma (MARITREG)	15.40041.250	Tanúsítvány száma (cULus)	E256877

**Tömszelencék, bal**

M12	20	M16	12
M20	12	M25	6
M32	4	M40	2
M50	1	M63	1

**Tömszelencék, felső/alsó**

M12	64	M16	33
M20	30	M25	16
M32	10	M40	6
M50	4	M63	2

**Tömszelencék, jobb**

M12	20	M16	12
M20	12	M25	6
M32	4	M40	2
M50	1	M63	1

**függőleges összeállítás**

WDU 10 / ZDU 10	3x12	WDU 16 / ZDU 16	3x10
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x25	WDU 4 / ZDU 4	3x21
WDU 6 / ZDU 6	3x16		

**vízszintes összeállítás**

WDU 10 / ZDU 10	1x35	WDU 16 / ZDU 16	1x29
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x68	WDU 4 / ZDU 4	1x57
WDU 6 / ZDU 6	1x44		

## Klippon STB (Small Terminal Box) KLIPPON STB 5 SS E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Általános információ

Anyagvastagság	1,5 mm	Fedélcsavarak nyomatéka	2,5 Nm
Felhasználási területek	Robbanásveszélyes zóna, Csomagolóipar, Közlekedéstechnika, Folyamatirányítás, Tengerészeti mérnökség	Ház anyagvastagsága	1,5 mm
Anyag	Nemesacél 1.4404 (316 L)	Tömítés anyaga	Szilikon
Felületi minőség	Elektropolírozott	Üzemi hőmérséklet, min.	-60 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	100 °C	Ütésállóság	10 J standard változat, 7 J ATEX verzió
Védelmi osztály	IP66	Ház kiegészítő	Ráhegesztett rögzítőláb 8 mm-es furatokkal
Fedél kiegészítő	M5 hatszögletű nemesacél csavar horonnyal és 10 mm kulcstávval	Integrált rögzítést	TAS 20 sín a padlóra hegesztve

### Besorolások

ETIM 6.0	EC002503	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 7.1	27-14-91-07	eClass 8.1	27-14-91-07
eClass 9.0	27-18-05-02	eClass 9.1	27-18-05-02

### Termékinformáció

Termékinformáció the ambient temperature for the assembly will be reduced to +60°C and the surface temperature to +100°C.

### Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Klippon STB (Small Terminal Box)  
KLIPPON STB 5 SS E**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Attestation of Conformity - Klippon STB Empty Enclosures - AoC DE PS2620 160308 001ISS01</a> <a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon STB Empty Enclosures Ex - DoC DE PS2620 160412 001ISS01</a>
Brochure/Catalogue	<a href="#">MB OVERV. PROCESS WD DE</a> <a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN EN</a> <a href="#">MB PROCESS EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> <a href="#">FL KLIPPON STB EN</a> <a href="#">FL SHIPBUILDING 2016 EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tender specification	<a href="#">Klippon STB 5 SS E_1058880000_DE</a> <a href="#">Klippon STB 5 SS E_1058880000_EN</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
User Documentation	<a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN DE</a> <a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>

**Klippon STB (Small Terminal Box)**  
**KLIPPON STB 5 SS E**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Rajzok**

**Méretrajz**

