

**FPL 4G2.5/PD/F/3+3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A decentralizált motorvezérlő gyors és kényelmes csatlakoztatásához használja ki IEC 23570 (DESINA) szabványnak megfelelő HQ csatlakozókkal konfekcionált FieldPower® csatlakozóink előnyeit.

**Általános rendelési adatok**

Típus	FPL 4G2.5/PD/F/3+3
Rendelési szám	<a href="#">1059170000</a>
Verzió	FieldPower®, Kábel, Vezetékek száma: 4, Ölflex Classic 110 4G2.5 vagy hasonló, Keresztmetszet: 2.5 mm <sup>2</sup> , 3 m, 3 m
GTIN (EAN)	4032248805884
Menny.	1 Stück

**FPL 4G2.5/PD/F/3+3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	1 073 g
-------------	---------

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Konfekcionált, 1. oldal**

1. csatlakozás	PTDS4
----------------	-------

**Konfekcionált, 2. oldal**

2. csatlakozás	Érvéghüvely
----------------	-------------

**Műszaki adatok**

Névleges feszültség	500 V
---------------------	-------

**Általános adatok**

Hajlítási sugár, min., mozgó	133,5 mm	Hajlítási sugár, min., álló	35,6 mm
Halogén	Igen	Hőmérsékleti tartomány, mozgó, max.	70 °C
Hőmérsékleti tartomány, mozgó, min.	-5 °C	Hőmérsékleti tartomány, álló, max.	70 °C
Hőmérsékleti tartomány, álló, min.	-40 °C	Keresztmetszet	2,5 mm <sup>2</sup>
Kábelhossz, 1. vezeték	3 m	Kábelhossz, 2. vezeték	3 m
Vezetékek száma	4	Vezetékkiosztás	lásd az ábrát
Vezetéktípus	Öfflex Classic 110 4G2.5 vagy hasonló		

**Besorolások**

ETIM 5.0	EC001576	ETIM 6.0	EC001576
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-04-02
eClass 9.1	27-06-91-90		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

## FPL 4G2.5/PD/F/3+3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

