

**THM  
THM GEW 15/6 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



A THM GEW szövött címkéket nagyon rugalmas pamutanyagból készítjük. Orsóra csévélve szállítjuk, hőnyomtatókhoz használható, és az irodai lézernyomtatókhoz használt A4-es lapoknál vastagabb ragasztós réteg használatát teszi lehetővé. Ez a rugalmasság és a vastag ragasztóréteg együtt nagyobb ragasztóerőt ad, és szögletes vagy kerek felületen is használható, pl. kábeleken vagy tömlőkön.

**Általános rendelési adatok**

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Típus                 | THM GEW 15/6 WS                                       |
| Rendelési szám        | <a href="#">1059780000</a>                            |
| Verzió                | THM, Készülékjelölők, 6 x 15 mm, fehér                |
| GTIN (EAN)            | 4032248808175                                         |
| Menny.                | 1 Stück                                               |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> |

**THM**  
**THM GEW 15/6 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Szélesség   | 15 mm  | Szélesség (coll) | 0,591 inch |
| Magasság    | 6 mm   | Magasság (coll)  | 0,236 inch |
| Mélység     | 0,3 mm | Mélység (coll)   | 0,012 inch |
| Nettó tömeg | 384 g  |                  |            |

**Általános adatok**

|                              |             |                                         |                           |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Anyag                        | Pamut anyag | Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 9                         |
| Halogén                      | Nem         | Laponkénti jelölőszám                   | 10 000                    |
| Nyomtatás módja              | Hőnyomtatás | Ragasztóanyag                           | Természetes gumi ragasztó |
| Szám tekercsenként           | 10 000      | Szélesség                               | 15 mm                     |
| Szín                         | fehér       | UL 94 éghetőségi osztály                | V-0                       |
| UL 969 tanúsítvány           | Nem         | Változat                                | Öntapadós                 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -29...80 °C |                                         |                           |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 55-12-16-00 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Engineering Data | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software         | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Tervezési adatok | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |

**THM**  
**THM GEW 15/6 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**THM**  
**THM GEW 15/6 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

