

HDC-készletek HDC KIT HE-P 06.11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A HDC készletek szabványosítottak a komplett dugaszolható csatlakozók összeállításához.

A HDC készletek tús betétet, hüvelybetétet, dugóházat, elválasztólemez házat és tömszelencét tartalmaznak.

A Weidmüller számos szabványos csatlakozó kombinációt kínál metrikus vagy PG kábel bevezetésekkel.

A PUSH IN csatlakozás közvetlen beillesztési módszer a bekötéshez. Az előfeldolgozott huzalt mindenféle szerszám nélkül közvetlenül be lehet dugni a huzalcsatlakozóba.

PUSH IN technológia

Általános rendelési adatok

Típus	HDC KIT HE-P 06.11
Rendelési szám	1061710000
Verzió	RockStar® HDC-készletek-Ipari nehézcsatlakozók, Készlet, HE, Méret: 3, Pólusok: 6, PUSH IN, 500 V, 24 A, alumínium présöntvény, PG 16
GTIN (EAN)	4032248816453
Menny.	1 Stück

HDC-készletek
HDC KIT HE-P 06.11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	416 g
-------------	-------

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 100 °C
-------------------------	-------------------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	---------------------------------

Verzió

Csatlakozás típusa	PUSH IN	Felső kábelbevezetések száma	1
Kábelbevezetések mérete	PG 16	Méret	3

Általános adatok

Pólusszám	6	Kábelbevezetések mérete	PG 16
Méret	3		

Anyag

Szín	szürke	Anyag	alumínium présöntvény
------	--------	-------	-----------------------

Csatlakoztatási adatok

Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²
------------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-készletek	Terméktípus	Készlet
Csatlakozás típusa	PUSH IN		

Változat

Anyag	alumínium présöntvény	Csatlakozás típusa	PUSH IN
Felületi minőség	Porbevonatos	Méret	3
Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²

Besorolások

ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC002943
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-01-90		

Jóvá hagyások

Jóvá hagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 20:05:01 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**HDC-készletek
HDC KIT HE-P 06.11**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Letöltések**

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD