
Kivonat az online katalógusból

PC 5/ 4-ST1-7,62

Rendelési szám: 1777749



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1777749

Dugaszrész, Névleges áram: 41 A, Méretezési feszültség (III/2): 1000 V, Pólusszám: 4, Raszterméret: 7,62 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.08.05

Kereskedelmi adat	
EAN	4 046356 522885
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 524 (CAT-1-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretek / pólusok

Hossz	35,5 mm
Magasság	19,7 mm
Raszterméret	7,62 mm
„a“ méret	22,86 mm
Pólusszám	4

Csavarmenet	M3
Meghúzási forgatónyomaték min	0,5 Nm
Meghúzási nyomaték max.	0,8 Nm

Műszaki adatok

Termékcsalád	PC 5/..-ST1
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	8 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	8 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	6 kV
Méretezési feszültség (III/2)	1000 V
Méretezési feszültség (II/2)	1000 V
I_N névleges áram	41 A
U_N névleges feszültség	1000 V
Névleges keresztmetszet	6 mm²
Maximális terhelőáram	41 A
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Idomszer	A4
Csupaszolási hossz	10 mm
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	600 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	41 A
UL/CUL Usegroup C névleges feszültség	600 V
UL/CUL Usegroup C névleges áram	41 A

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm²
Tömör vezeték keresztmetszet max	10 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	6 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	6 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,25 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	4 mm²

Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	10
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	0,2 mm²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	2,5 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	0,2 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	4 mm²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min	0,25 mm²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max	1,5 mm²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,25 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	2,5 mm²
AWG az UL/CUL szerint min.	24
AWG az UL/CUL szerint max.	8

Tanúsítványok

Tanúsítások: cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1205150	SZK PH1 VDE	Csavarhúzó, PH kereszthornyos, VDE szigetelt, mérete: PH 1 x 80 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1205053	SZS 0,6X3,5	Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, szigetelt, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,6x3,5x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes

Rajzok


Diagram




Derating görbe a következőkhöz: PC 5/...-ST1-7,62 és PC 4/....-G-7,62 együtt
Vezeték-keresztmetszet: 4 mm²




Derating görbe a következőkhöz: PC 5/...-ST1-7,62 és PC 5/...-G-7,62 együtt
Vezeték-keresztmetszet: 6 mm²




Derating görbe a következőkhöz: PC 5/...-ST1-7,62 és PC 5/...-G-7,62 együtt
Vezeték-keresztmetszet: 10 mm²




Derating görbe a következőkhöz: PC 5/...-ST1-7,62 és PCV 4/....-G-7,62 együtt
Vezeték-keresztmetszet: 4 mm²




Derating görbe a következőkhöz: PC 5/...-ST1-7,62 és PCV 4/....-G-7,62 együtt
Vezeték-keresztmetszet: 6 mm²



Derating görbe a következőkhöz: PC 5/...-ST1-7,62 és PCV 5/....-G-7,62 együtt
Vezeték-keresztmetszet: 6 mm²





Derating görbe a következőkhöz: PC 5/...-ST1-7,62 és PCV 5/....-G-7,62 együtt
Vezeték-keresztmetszet: 10 mm²



Derating görbe a következőkhöz: PC 5/...-ST1-7,62 és PC 4/....-G-7,62 együtt
Vezeték-keresztmetszet: 6 mm²

Méretrajz





Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;