

**Ipari Ethernet
IE-CD-V14MRJ-FJ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Csatlakozó doboz / csatoló, kialakítása a FreeCon
PushPull dugaszolható csatlakozók, 14. változat, az IEC
61076-3-117 szerint

Általános rendelési adatok

Típus	IE-CD-V14MRJ-FJ
Rendelési szám	1068880000
Verzió	Csatlakozódoboz, FreeCon, RJ45-modul
GTIN (EAN)	4032248824021
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet
IE-CD-V14MRJ-FJ**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Nettó tömeg	361 g
-------------	-------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános adatok

Ház fő anyaga	Alumínium profil, Burkolat: öntött cink betét, nikkelezett	Vezetékezés	PROFINET
Védelmi osztály	IP65		

RJ45-modul műszaki adatai

1. csatlakozás (RJ45-modul)	IDC	2. csatlakozás (RJ45-modul)	RJ45
Dugaszolási ciklusok (RJ45-modul)	750	Dugaszolási erő (RJ45-modul)	≤ 30 N
Ház alapanyaga (RJ45-modul)	Cink présöntvény, nikkelezett	Kategória (RJ45-modul)	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Szigetelési ellenállás (RJ45-modul)	> 500 MΩ	Szín (RJ45-modul)	ezüst
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG)	AWG 22	Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, min. (AWG)	AWG 26
Vezetékezés	PROFINET	Áramterhelhetőség (RJ45-modul)	1 A
Árnyékolás (RJ45-modul)	360°; árnyékolás- érintkező	Átmeneti ellenállás (RJ45-modul)	≤ 20 mΩ
Átütési szilárdság, érintkező - árnyékolás (RJ45-modul)	≤ 1500 V DC	Átütési szilárdság, érintkező - érintkező (RJ45-modul)	≤ 1000 V DC
Érintkező felület (RJ45-modul)	Arany a nikkel felett		

Szabványok

Általános kommunikációs kábeles berendezések	DIN EN 61918 Draft 02.2007, ISO / IEC 24702:2006, ISO / IEC 11801:2002, ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, EN 50173-1:2007	Alkalmazásfüggő kommunikációs kábeles berendezések	PROFINET installációs vezeték
IP védettség osztály	IEC 60529	Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-5
UL szabvány kommunikációs tartozékokhoz	UL 1863	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

Besorolások

ETIM 3.0	EC000018	ETIM 4.0	EC000018
ETIM 5.0	EC000018	ETIM 6.0	EC000437
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-03-92		

**Ipari Ethernet
IE-CD-V14MRJ-FJ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

LetöltésekApproval/Certificate/Document of
Conformity[DUXR.E316369](#)

Brochure/Catalogue

[CAT 9 IETH 18/19 EN](#)
[MB FREECONCONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Tervezési adatok

[WSCAD](#)

User Documentation


[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Ipari Ethernet IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok


Méretrajz



Bottom view


Méretrajz

Méretrajz




Bottom view with mounting foot

Méretrajz



Front view



Side view