

HDC-házak

HDC IP68 24B SS 1M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Az új RockStar® burkolatok ellenállnak a tengervíznek és magas szintű ütésállóságot biztosítanak, teljesítik az IP 68 és IP 69K védettséget, extrém környezeti feltételek alatti használatra lettek kifejlesztve és eleget tesznek a DIN EN 61373 szabvány 2. kategória szerinti magas vibrációs követelményeknek (forgóváz). Így ez a házcsalád ideálisan alkalmas a nagy igénybevételre tervezett csatlakozások hiba- és karbantartás nélküli működéséhez a szállítás és közlekedés mérnöki, valamint az energetikai és az extrém követelményeket támasztó alkalmazásokban. A fejlesztés során megvalósított mérések a burkolatokat rendkívüli módon EMC-ellenállóvá tették.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC IP68 24B SS 1M40
Rendelési szám	1081410000
Verzió	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP68, IP69K, Zárt alap, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 40
GTIN (EAN)	4032248877454
Menny.	1 Stück

HDC-házak
HDC IP68 24B SS 1M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	80 mm	Szélesség (coll)	3,15 inch
Magasság	111,5 mm	Magasság (coll)	4,39 inch
Mélység	216 mm	Mélység (coll)	8,504 inch
Rögzítési méret - szélesség	187 mm	Rögzítési méret - magasság	60 mm
Nettó tömeg	1 225,48 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -50 °C ... 125 °C

Méreték

B ház magasság	111,5 mm	Furat osztás hossz, A2	187 mm
Ház teljes hossza	216 mm	Kábelbevezetés	menettel

Verzió

Belső menet	M 40	Felső kábelbevezetések száma	0
Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész	Ház kivitele	Zárt alap
Kivitel	Standard	Kábelbevezetés	menettel
Kábelbevezetések mérete	M 40	Méret	8
Oldalsó kábelbevezetések száma	1	Rögzítőrendszer kivitele	Rögzítő kengyeles csatlakozás
Suitable for ModuPlug®	Igen	Szorítós változat	Rögzítő kengyeles csatlakozás
Típus	Felépítés (aljzat)	Tömítés	Szilikongumi

Általános adatok

Kábelbevezetések mérete	M 40	Méret	8
Védelmi osztály	IP68, IP69K		

Anyag

Szín fekete

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-házak	Terméktípus	Házak
Típus	Felépítés (aljzat)	Kábelbevezetés	menettel

Besorolások

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

**HDC-házak
HDC IP68 24B SS 1M40**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN

**HDC-házak
HDC IP68 24B SS 1M40**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

