

HDC-házak
HDC IP68 04A AS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**IP68**

Az új RockStar® burkolatok ellenállnak a tengervíznek és magas szintű ütésállóságot biztosítanak, teljesítik az IP 68 és IP 69K védeettséget, extrém környezeti feltételek alatti használatra lettek kifejlesztve és eleget tesznek a DIN EN 61373 szabvány 2. kategória szerinti magas vibrációs követelményeknek (forgóváz). Így ez a házcsalád ideálisan alkalmas a nagy igénybevételre tervezett csatlakozások hiba- és karbantartás nélküli működéséhez a szállítás és közlekedés mérnöki, valamint az energetikai és az extrém követelményeket támasztó alkalmazásokban. A fejlesztés során megvalósított mérések a burkolatokat rendkívüli módon EMC-ellenállóvá tették.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC IP68 04A AS
Rendelési szám	1081470000
Verzió	HDC-házak, Méret: 1, Védelmi osztály: IP68, IP69K, Nyílt alap, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard
GTIN (EAN)	4032248844098
Menny.	1 Stück

HDC-házak
HDC IP68 04A AS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	36 mm	Szélesség (coll)	1,417 inch
Magasság	24,4 mm	Magasság (coll)	0,961 inch
Mélység	50 mm	Mélység (coll)	1,969 inch
Rögzítési méret - szélesség	30 mm	Nettó tömeg	45 g

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-50 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Méretetek

Furat osztás hossz, A2	30 mm	Ház teljes hossza	50 mm
------------------------	-------	-------------------	-------

Verzió

Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész	Ház kivitele	Nyílt alap
Kivitel	Standard	Méret	1
Rögzítőrendszer kivitele	Rögzítő kengyeles csatlakozás	Suitable for ModuPlug®	Nem
Szorítós változat	Rögzítő kengyeles csatlakozás	Típus	Válaszfal (átvezető)
Tömítés	Szilikongumi		

Általános adatok

Méret	1	Védelmi osztály	IP68, IP69K
-------	---	-----------------	-------------

Anyag

Szín	fekete
------	--------

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-házak	Terméktípus	Házak
Típus	Válaszfal (átvezető)		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**HDC-házak
HDC IP68 04A AS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Letöltések**

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN

HDC-házak HDC IP68 04A AS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

