

HDC-házak HDC IP68 24B AS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Az új RockStar® burkolatok ellenállnak a tengervíznek és magas szintű ütésállóságot biztosítanak, teljesítik az IP 68 és IP 69K védettséget, extrém környezeti feltételek alatti használatra lettek kifejlesztve és eleget tesznek a DIN EN 61373 szabvány 2. kategória szerinti magas vibrációs követelményeknek (forgóváz). Így ez a házcsalád ideálisan alkalmas a nagy igénybevételre tervezett csatlakozások hiba- és karbantartás nélküli működéséhez a szállítás és közlekedés mérnöki, valamint az energetikai és az extrém követelményeket támasztó alkalmazásokban. A fejlesztés során megvalósított mérések a burkolatokat rendkívüli módon EMC-ellenállóvá tették.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Típus | HDC IP68 24B AS |
| Rendelési szám | 1081540000 |
| Verzió | HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP68, IP69K, Nyílt alap, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard |
| GTIN (EAN) | 4032248844159 |
| Menny. | 1 Stück |

**HDC-házak
HDC IP68 24B AS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-----------------------------|---------|----------------------------|------------|
| Szélesség | 58 mm | Szélesség (coll) | 2,283 inch |
| Magasság | 29,5 mm | Magasság (coll) | 1,161 inch |
| Rögzítési méret - szélesség | 130 mm | Rögzítési méret - magasság | 32 mm |
| Nettó tömeg | 204 g | | |

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -50 °C ... 125 °C

Méreték

| | | | |
|-------------------|---------|------------------------|--------|
| B ház magasság | 29,5 mm | Furat osztás hossz, A2 | 130 mm |
| Ház teljes hossza | 191 mm | | |

Verzió

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| Felső rész/alsó rész/fedél | alsó rész | Ház kivitele | Nyílt alap |
| Kivétel | Standard | Méret | 8 |
| Rögzítőrendszer kivitele | Rögzítő kengyeles csatlakozás | Suitable for ModuPlug® | Igen |
| Szorítós változat | Rögzítő kengyeles csatlakozás | Típus | Válaszfal (átvezető) |
| Tömítés | Szilikongumi | | |

Általános adatok

| | | | |
|-------|---|-----------------|-------------|
| Méret | 8 | Védelmi osztály | IP68, IP69K |
|-------|---|-----------------|-------------|

Anyag

Szín fekete

Kialakítás

| | | | |
|--------------|----------------------|-------------|-------|
| Termékcsalád | HDC-házak | Terméktípus | Házak |
| Típus | Válaszfal (átvezető) | | |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000437 | ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 | ETIM 6.0 | EC000437 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-14-34-19 | eClass 7.1 | 27-44-05-15 |
| eClass 8.1 | 27-44-05-15 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 | | |

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**HDC-házak
HDC IP68 24B AS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Letöltések**

| | |
|--------------------|---|
| Brochure/Catalogue | CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN |
| Tervezési adatok | EPLAN |

**HDC-házak
HDC IP68 24B AS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

