

HDC-házak
HDC IP65 24B FRAME M4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC IP65 24B FRAME M4
Rendelési szám	1081580000
Verzió	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP68, IP69K, , Rögzítő kengyeles csatlakozás
GTIN (EAN)	4032248844319
Menny.	1 Stück

HDC-házak

HDC IP65 24B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	58 mm	Szélesség (coll)	2,283 inch
Magasság	17 mm	Magasság (coll)	0,669 inch
Mélység	156 mm	Mélység (coll)	6,142 inch
Rögzítési méret - szélesség	130 mm	Rögzítési méret - magasság	32 mm
Nettó tömeg	86 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-50 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Méretetek

B ház magasság	17 mm	Furat osztás hossz, A2	130 mm
Ház teljes hossza	156 mm		

Verzió

Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész	Méret	8
Rögzítőrendszer kivitele	Rögzítő kengyeles csatlakozás	Típus	Válaszfal (átvezető)

Általános adatok

Méret	8	Védelmi osztály	IP68, IP69K
-------	---	-----------------	-------------

Anyag

Szín	Ezüstsürke
------	------------

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-házak	Terméktípus	Házak, Rögzítőelem
Típus	Válaszfal (átvezető)		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

HDC-házak
HDC IP65 24B FRAME M4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Letöltések**

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN

HDC-házak
HDC IP65 24B FRAME M4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**