

HDC-házak

HDC IP68 10B TOS 1M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Az új RockStar® burkolatok ellenállnak a tengervíznek és magas szintű ütésállóságot biztosítanak, teljesítik az IP 68 és IP 69K védettséget, extrém környezeti feltételek alatti használatra lettek kifejlesztve és eleget tesznek a DIN EN 61373 szabvány 2. kategória szerinti magas vibrációs követelményeknek (forgóváz). Így ez a házcsalád ideálisan alkalmas a nagy igénybevételre tervezett csatlakozások hiba- és karbantartás nélküli működéséhez a szállítás és közlekedés mérnöki, valamint az energetikai és az extrém követelményeket támasztó alkalmazásokban. A fejlesztés során megvalósított mérések a burkolatokat rendkívüli módon EMC-ellenállóvá tették.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC IP68 10B TOS 1M20
Rendelési szám	1082580000
Verzió	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP68, IP69K, Dugóház, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 20
GTIN (EAN)	4032248845590
Menny.	1 Stück

HDC-házak HDC IP68 10B TOS 1M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Szélesség	58 mm	Szélesség (coll)	2,283 inch
Magasság	100,5 mm	Magasság (coll)	3,957 inch
Mélység	144 mm	Mélység (coll)	5,669 inch
Nettó tömeg	434 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -50 °C ... 125 °C

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC DIBP 84-69-5

Méreték

Ház teljes hossza	144 mm	Kábelbevezetés	menettel
-------------------	--------	----------------	----------

Verzió

Belső menet	M 20	Felső kábelbevezetések száma	1
Felső rész/alsó rész/fedél	felső rész	Ház kivitele	Dugóház
Kivitel	Standard	Kábelbevezetés	menettel
Kábelbevezetések mérete	M 20	Meghúzási nyomaték	6,5 Nm
Méret	4	Oldalsó kábelbevezetések száma	0
Rögzítőrendszer kivitele	Rögzítő kengyeles csatlakozás	Suitable for ModuPlug®	Igen
Szorítás változat	Rögzítő kengyeles csatlakozás	Típus	Dugó

Általános adatok

Kábelbevezetések mérete	M 20	Méret	4
Védelmi osztály	IP68, IP69K		

Anyag

Szín fekete

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-házak	Terméktípus	Házak
Típus	Dugó	Kábelbevezetés	menettel

Besorolások

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

**HDC-házak
HDC IP68 10B TOS 1M20**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN

**HDC-házak
HDC IP68 10B TOS 1M20**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok