

## HDC-házak

### HDC IP68 10B TOS 1M25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Az új RockStar® burkolatok ellenállnak a tengervíznek és magas szintű ütésállóságot biztosítanak, teljesítik az IP 68 és IP 69K védettséget, extrém környezeti feltételek alatti használatra lettek kifejlesztve és eleget tesznek a DIN EN 61373 szabvány 2. kategória szerinti magas vibrációs követelményeknek (forgóváz). Így ez a házcsalád ideálisan alkalmas a nagy igénybevételre tervezett csatlakozások hiba- és karbantartás nélküli működéséhez a szállítás és közlekedés mérnöki, valamint az energetikai és az extrém követelményeket támasztó alkalmazásokban. A fejlesztés során megvalósított mérések a burkolatokat rendkívüli módon EMC-ellenállóvá tették.

#### Általános rendelési adatok

Típus	HDC IP68 10B TOS 1M25
Rendelési szám	<a href="#">1082590000</a>
Verzió	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP68, IP69K, Dugóház, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248845958
Menny.	1 Stück

**HDC-házak**  
**HDC IP68 10B TOS 1M25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	58 mm	Szélesség (coll)	2,283 inch
Magasság	100,5 mm	Magasság (coll)	3,957 inch
Mélység	144 mm	Mélység (coll)	5,669 inch
Nettó tömeg	478 g		

**Hőmérsékletek**

Hőmérsékleti határérték -50 °C ... 125 °C

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC DIBP 84-69-5

**Méreték**

Ház teljes hossza	144 mm	Kábelbevezetés	menettel
-------------------	--------	----------------	----------

**Verzió**

Belső menet	M 25	Felső kábelbevezetések száma	1
Felső rész/alsó rész/fedél	felső rész	Ház kivitele	Dugóház
Kivitel	Standard	Kábelbevezetés	menettel
Kábelbevezetések mérete	M 25	Meghúzási nyomaték	6,5 Nm
Méret	4	Oldalsó kábelbevezetések száma	0
Rögzítőrendszer kivitele	Rögzítő kengyeles csatlakozás	Suitable for ModuPlug®	Igen
Szorítás változat	Rögzítő kengyeles csatlakozás	Típus	Dugó

**Általános adatok**

Kábelbevezetések mérete	M 25	Méret	4
Védelmi osztály	IP68, IP69K		

**Anyag**

Szín fekete

**Kialakítás**

Termékcsalád	HDC-házak	Terméktípus	Házak
Típus	Dugó	Kábelbevezetés	menettel

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

## HDC-házak HDC IP68 10B TOS 1M25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

### Letöltések

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN</a>

**HDC-házak  
HDC IP68 10B TOS 1M25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**