HDC-házak
HDC IP68 24B TOS 1M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Az új RockStar® burkolatok ellenállnak a tengervíznek és magas szintű ütésállóságot biztosítanak, teljesítik az IP 68 és IP 69K védettséget, extrém környezeti feltételek alatti használatra lettek kifejlesztve és eleget tesznek a DIN EN 61373 szabvány 2. kategória szerinti magas vibrációs követelményeknek (forgóváz). Így ez a házcsalád ideálisan alkalmas a nagy igénybevételre tervezett csatlakozások hiba- és karbantartás nélküli működéséhez a szállítás és közlekedés mérnöki, valamint az energetikai és az extrém követelményeket támasztó alkalmazásokban. A fejlesztés során megvalósított mérések a burkolatokat rendkívüli módon EMC-ellenállóvá tették.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC IP68 24B TOS 1M50
Rendelési szám	1082880000
Verzió	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP68, IP69K, Dugóház, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 50
GTIN (EAN)	4032248846436
Menny.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 20:20:46 CEST

HDC-házak
HDC IP68 24B TOS 1M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	58 mm	Szélesség (coll)	2,283 inch
Magasság	110,5 mm	Magasság (coll)	4,35 inch
Nettó tömeg	653 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-50 °C ... 125 °C

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	DIBP 84-69-5

Méretek

B ház magasság	110,5 mm	Ház teljes hossza	191 mm
Kábelbevezetés	menettel		

Verzió

Belső menet	M 50	Felső kábelbevezetések száma	1
Felső rész/alsó rész/fedél	felső rész	Ház kivitele	Dugóház
Kivitel	Standard	Kábelbevezetés	menettel
Kábelbevezetések mérete	M 50	Meghúzási nyomaték	6,5 Nm
Méret	8	Oldalsó kábelbevezetések száma	0
Rögzítőrendszer kivitele	Rögzítő kengyeles csatlakozás	Suitable for ModuPlug®	Igen
Szorítós változat	Rögzítő kengyeles csatlakozás	Típus	Dugó

Általános adatok

Kábelbevezetések mérete	M 50	Méret	8
Védelmi osztály	IP68, IP69K		

Anyag

Szín	fekete

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-házak	Terméktípus	Házak
Típus	Dugó	Kábelbevezetés	menettel

Besorolások

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

HDC-házak
HDC IP68 24B TOS 1M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Jóváhagyások

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN

HDC-házak
HDC IP68 24B TOS 1M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

