

HDC-házak
HDC IP68 24B TSS 1M32**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Az új RockStar® burkolatok ellenállnak a tengervíznek és magas szintű ütésállóságot biztosítanak, teljesítik az IP 68 és IP 69K védeettséget, extrém környezeti feltételek alatti használatra lettek kifejlesztve és eleget tesznek a DIN EN 61373 szabvány 2. kategória szerinti magas vibrációs követelményeknek (forgóváz). Így ez a házcsalád ideálisan alkalmas a nagy igénybevételre tervezett csatlakozások hiba- és karbantartás nélküli működéséhez a szállítás és közlekedés mérnöki, valamint az energetikai és az extrém követelményeket támasztó alkalmazásokban. A fejlesztés során megvalósított mérések a burkolatokat rendkívüli módon EMC-ellenállóvá tették.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC IP68 24B TSS 1M32
Rendelési szám	1082970000
Verzió	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP68, IP69K, Dugóház, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 32
GTIN (EAN)	4032248846337
Menny.	1 Stück

HDC-házak

HDC IP68 24B TSS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	58 mm	Szélesség (coll)	2,283 inch
Magasság	110,5 mm	Magasság (coll)	4,35 inch
Nettó tömeg	660 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-50 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	DIBP 84-69-5
------------	--------------

Méretetek

B ház magasság	110,5 mm	Ház teljes hossza	191 mm
Kábelbevezetés	menettel		

Verzió

Belső menet	M 32	Felső kábelbevezetések száma	0
Felső rész/alsó rész/fedél	felső rész	Ház kivitele	Dugóház
Kivitel	Standard	Kábelbevezetés	menettel
Kábelbevezetések mérete	M 32	Meghúzási nyomaték	6,5 Nm
Méret	8	Oldalsó kábelbevezetések száma	1
Rögzítőrendszer kivitele	Rögzítő kengyeles csatlakozás	Suitable for ModuPlug®	Igen
Szorítás változat	Rögzítő kengyeles csatlakozás	Típus	Dugó

Általános adatok

Kábelbevezetések mérete	M 32	Méret	8
Védelmi osztály	IP68, IP69K		

Anyag

Szín	fekete
------	--------

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-házak	Terméktípus	Házak
Típus	Dugó	Kábelbevezetés	menettel

Besorolások

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

**HDC-házak
HDC IP68 24B TSS 1M32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN

HDC-házak HDC IP68 24B TSS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

