

HDC-házak
HDC IP68 24B FRAME M6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



Az új RockStar® burkolatok ellenállnak a tengervíznek és magas szintű ütésállóságot biztosítanak, teljesítik az IP 68 és IP 69K védeettséget, extrém környezeti feltételek alatti használatra lettek kifejlesztve és eleget tesznek a DIN EN 61373 szabvány 2. kategória szerinti magas vibrációs követelményeknek (forgóváz). Így ez a házcsalád ideálisan alkalmas a nagy igénybevételre tervezett csatlakozások hiba- és karbantartás nélküli működéséhez a szállítás és közlekedés mérnöki, valamint az energetikai és az extrém követelményeket támasztó alkalmazásokban. A fejlesztés során megvalósított mérések a burkolatokat rendkívüli módon EMC-ellenállóvá tették.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC IP68 24B FRAME M6
Rendelési szám	1110920000
Verzió	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP68, IP69K, , Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard
GTIN (EAN)	4032248886982
Menny.	1 Stück

HDC-házak

HDC IP68 24B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	58 mm	Szélesség (coll)	2,283 inch
Magasság	17 mm	Magasság (coll)	0,669 inch
Mélység	156 mm	Mélység (coll)	6,142 inch
Rögzítési méret - szélesség	130 mm	Rögzítési méret - magasság	32 mm
Nettó tömeg	88 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-50 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Méretetek

B ház magasság	17 mm	Furat osztás hossz, A2	130 mm
Ház teljes hossza	156 mm		

Verzió

Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész	Kivitel	Standard
Méret	8	Rögzítőrendszer kivitele	Rögzítő kengyeles csatlakozás
Suitable for ModuPlug®	Igen	Típus	Válaszfal (átvezető)

Általános adatok

Méret	8	Védelmi osztály	IP68, IP69K
-------	---	-----------------	-------------

Anyag

Szín	Ezüstszürke
------	-------------

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-házak	Terméktípus	Házak
Típus	Válaszfal (átvezető)		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

HDC-házak
HDC IP68 24B FRAME M6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Letöltések**

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN

HDC-házak
HDC IP68 24B FRAME M6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**