

BG GHDE HO SA UL PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A FieldPower® tokozatok nagyon robusztusak és megfelelnek a legmagasabb, 5 VA UL éghetőségi osztály követelményeinek.

- A „TS 35 PT6” kalapsín-modul és a PT6 csatlakoztató egység egyszerűen felpattintható.
- A csuklós lezárások konfekcionált dugaszolható kábelek használatát is lehetővé teszik.
- A magas fedélváltakozatok lehetővé teszik az eszköz telepítését.

A kábelvégelzárókat a tartozékok között találja.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Típus | BG GHDE HO SA UL PT6 |
| Rendelési szám | 1113120000 |
| Verzió | FieldPower® doboz, IP65 hozzá tartozó házzal, Polikarbonát, GF 10 |
| GTIN (EAN) | 4032248891887 |
| Menny. | 1 Stück |

BG GHDE HO SA UL PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 684 g |
|-------------|-------|

Hőmérsékletek

| | | | |
|---|----------------|---|----------------|
| Tárolási hőmérséklet, max. | 80 °C | Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C |
| Üzemi hőmérséklet, max. | 45 °C | Üzemi hőmérséklet, min. | -40 °C |
| Üzemi hőmérséklet | -40 °C...45 °C | Tárolási hőmérséklet | -40 °C...80 °C |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | 10 °C | Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. | 40 °C |

Termék környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Általános információk #96 csatlakozók

| | |
|--------------------------|-----|
| UL 94 éghetőségi osztály | 5VA |
|--------------------------|-----|

Általános specifikációk

| | | | |
|------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Halogén | Nem | Szigetelőanyag | Polikarbonát, GF 10 |
| Szilikon | Nem | Védelmi osztály | IP65 hozzá tartozó házzal |
| Szín | fekete | UL 94 éghetőségi osztály | 5VA |
| Fedél kiegészítő | Kereszthornyos csavarok, PZ2 | Fedélcsavarok nyomatéka | 2 Nm |

Kapcsoló műszaki adatai

| | | | |
|---|----------------------|---|--------------------|
| Dugó szabványok | IEC 60947-3 | Kapcsok - nyomaték | 0,8 Nm |
| Kapcsoló típusa | ABB OT16ET3 | Névleges teljesítmény AC-23 A | 7,5 kW |
| Névleges áram AC-23 A | 16 A | Rögzítési tartomány, dugó, max. | 10 mm ² |
| Rögzítési tartomány, dugó, min. | 0,75 mm ² | Szennyezés súlyossága | 3 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 18 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 8 |
| segédérintkező | ABB OA1G10 | Üzemi feszültség | 440 V |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000216 | ETIM 4.0 | EC000216 |
| ETIM 5.0 | EC000216 | ETIM 6.0 | EC000747 |
| eClass 6.2 | 27-37-14-03 | eClass 7.1 | 27-37-14-03 |
| eClass 8.1 | 27-37-14-03 | eClass 9.0 | 27-18-22-04 |
| eClass 9.1 | 27-18-92-90 | | |

Jóváhagyások

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|---|----------------------------|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | FieldPower |
|---|----------------------------|

BG GHDE HO SA UL PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

