

**Tartozékok
PS_ZQV_SET**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image**Áram- és feszültségátalakítók huzalozása**

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

Általános rendelési adatok

Típus	PS_ZQV_SET
Rendelési szám	1116710000
Verzió	Tartozékok, Vizsgálódugó
GTIN (EAN)	4032248911455
Menny.	1 Stück

Tartozékok
PS_ZQV_SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Magasság	94 mm	Magasság (coll)	3,701 inch
Nettó tömeg	82 g	Átmérő	4 mm

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Rendszer specifikációk

Változat	Vizsgálódugó
----------	--------------

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Dugaszolt
--------------------	-----------

Méreték

Átmérő	4 mm
--------	------

Névleges adatok

Névleges feszültség	1 000 V	A bilincses tartó és dugaszolható rendszer max. feszültsége	1 000 V
Névleges áram	20 A	Áram maximum vezetékknál	20 A

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa	Dugaszolható csatlakozás
--------------------	--------------------------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000897	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC002555
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-11-48	eClass 9.0	27-14-11-48
eClass 9.1	27-14-11-48		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 1 TERM 16/17 EN
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD
User Documentation	Beipackzettel PS_ZQV.pdf StorageConditionsTerminalBlocks