

Tartozékok ERME 10² SPX 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknél
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

Általános rendelési adatok

Típus	ERME 10 ² SPX 4
Rendelési szám	1119030000
Verzió	Tartozékok, Vágópenge tartó, 10mm ²
GTIN (EAN)	4032248948420
Menny.	1 Stück

Tartozékok
ERME 10² SPX 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	52 mm	Szélesség (coll)	2,047 inch
Magasság	23 mm	Magasság (coll)	0,906 inch
Mélység	11,2 mm	Mélység (coll)	0,441 inch
Nettó tömeg	25 g		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Csupaszoló szerszámok

Szín	szürke	Vezeték-keresztmetszet, max.	10 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,08 mm ²		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000161	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	21-04-91-14
eClass 8.1	21-04-91-14	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-01-90-90		

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 8 SAI 15/16 EN
Tervezési adatok	WSCAD