

**Présszerszám
HTF HYB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- C1 érintkezőkhöz
- CM-20 ConCept modul D-Sub érintkezőjéhez
- IE krimpelő szerszám

Általános rendelési adatok

Típus	HTF HYB
Rendelési szám	1119580000
Verzió	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.08mm², 1mm², FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626
Menny.	1 Stück

**Présszerszám
HTF HYB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7,874 inch
Tömeg	438 g	Nettó tömeg	443,2 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Szerszámjellemzők - krimpelés

1. krimpelő profil, min.	0,08 mm ²	Krimpelési típus/profil	FoderBcrimp
1. krimpelő profil, max.	0,2 mm ²	2. krimpelő profil, min.	0,2 mm ²
2. krimpelő profil, max.	0,5 mm ²	3. krimpelő profil, min.	0,75 mm ²
3. krimpelő profil, max.	1 mm ²		

Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, min.	0,08 mm ²	Krimpelési tartomány, max.	1 mm ²
----------------------------	----------------------	----------------------------	-------------------

Besorolások

ETIM 3.0	EC001396	ETIM 4.0	EC001396
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN
--------------------	-------------------------------------

Présszerszám HTF HYB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

