

HDC-házak
HDC IP68 24B MD 3M40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**IP68**

A RockStar® A HighPower házak nagyszilárdságú alumínium présöntvényből készülnek, és a folyamatos optimalizálásnak köszönhetően kimagasló védelmet nyújtanak a szigorú környezeti körülmények ellen. A sokrészes ház a felhasználónak lehetőséget ad a folyamatok felülvizsgálatára le az utolsó lépésig a munkafolyamatban.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC IP68 24B MD 3M40
Rendelési szám	1119970000
Verzió	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP68, IP69K, Fedél, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 40
GTIN (EAN)	4050118041484
Menny.	1 Stück

HDC-házak
HDC IP68 24B MD 3M40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	57 mm	Szélesség (coll)	2,244 inch
Magasság	19 mm	Magasság (coll)	0,748 inch
Mélység	181 mm	Mélység (coll)	7,126 inch
Rögzítési méret - szélesség	164 mm	Nettó tömeg	406,92 g

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-50 °C ... 120 °C
-------------------------	-------------------

Általános adatok

Kábelbevezetések mérete	M 40	Méret	8
Védelmi osztály	IP68, IP69K		

Verzió

Belső menet	M 40	Felső kábelbevezetések száma	3
Felső rész/alsó rész/fedél	Fedél	Ház kivitele	Fedél
Kivitel	Standard	Kábelbevezetés	menettel
Kábelbevezetések mérete	M 40	Meghúzási nyomaték	11 Nm
Méret	8	Oldalsó kábelbevezetések száma	0
Rögzítőrendszer kivitele	Rögzítő kengyeles csatlakozás	Szorító változat	Rögzítő kengyeles csatlakozás
Típus	Fedél	Tömítés	Szilikongumi

Anyag

Szín	fekete
------	--------

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-házak	Terméktípus	Házak
Típus	Fedél	Kábelbevezetés	menettel

Besorolások

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

HDC-házak
HDC IP68 24B MD 3M40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Letöltések**

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN