

**HDC-házak**  
**HDC IP68 24B MD 2M32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**IP68**

A RockStar® A HighPower házak nagyszilárdságú alumínium présöntvényből készülnek, és a folyamatos optimalizálásnak köszönhetően kimagasló védelmet nyújtanak a szigorú környezeti körülmények ellen. A sokrészes ház a felhasználónak lehetőséget ad a folyamatok felülvizsgálatára le az utolsó lépésig a munkafolyamatban.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC IP68 24B MD 2M32                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1120000000</a>                                                                                                       |
| Verzió         | HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP68, IP69K, Fedél, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN)     | 4050118041460                                                                                                                    |
| Menny.         | 1 Stück                                                                                                                          |

## HDC-házak

### HDC IP68 24B MD 2M32

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Méretetek és tömegek

|                             |        |                  |            |
|-----------------------------|--------|------------------|------------|
| Szélesség                   | 57 mm  | Szélesség (coll) | 2,244 inch |
| Magasság                    | 19 mm  | Magasság (coll)  | 0,748 inch |
| Mélység                     | 181 mm | Mélység (coll)   | 7,126 inch |
| Rögzítési méret - szélesség | 164 mm | Nettó tömeg      | 464,2 g    |

### Hőmérsékletek

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -50 °C ... 120 °C |
|-------------------------|-------------------|

### Általános adatok

|                         |             |       |   |
|-------------------------|-------------|-------|---|
| Kábelbevezetések mérete | M 32        | Méret | 8 |
| Védelmi osztály         | IP68, IP69K |       |   |

### Verzió

|                            |                               |                                |                               |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Belső menet                | M 32                          | Felső kábelbevezetések száma   | 2                             |
| Felső rész/alsó rész/fedél | Fedél                         | Ház kivitele                   | Fedél                         |
| Kivitel                    | Standard                      | Kábelbevezetés                 | menettel                      |
| Kábelbevezetések mérete    | M 32                          | Meghúzási nyomaték             | 11 Nm                         |
| Méret                      | 8                             | Oldalsó kábelbevezetések száma | 0                             |
| Rögzítőrendszer kivitele   | Rögzítő kengyeles csatlakozás | Szorító változat               | Rögzítő kengyeles csatlakozás |
| Típus                      | Fedél                         | Tömítés                        | Szilikon gumi                 |

### Anyag

|      |        |
|------|--------|
| Szín | fekete |
|------|--------|

### Kialakítás

|              |           |                |          |
|--------------|-----------|----------------|----------|
| Termékcsalád | HDC-házak | Terméktípus    | Házak    |
| Típus        | Fedél     | Kábelbevezetés | menettel |

### Besorolások

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-14-34-19 | eClass 7.1 | 27-44-05-15 |
| eClass 8.1 | 27-44-05-15 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

### Jóváhagyások

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## HDC-házak HDC IP68 24B MD 2M32

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

### Letöltések

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN</a>                                                   |