

**Tartozékok
HDC HP 250 SHOCKPROTEC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A RockStar® A HighPower házak nagyszilárdságú alumínium présöntvényből készülnek, és a folyamatos optimalizálásnak köszönhetően kimagasló védelmet nyújtanak a szigorú környezeti körülmények ellen. A sokrészes ház a felhasználónak lehetőséget ad a folyamatok felülvizsgálatára le az utolsó lépésig a munkafolyamatban.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HP 250 SHOCKPROTEC
Rendelési szám	1120130000
Verzió	Tartozékok, Csavaros csatlakozás, Méret: 250
GTIN (EAN)	4032248901487
Menny.	1 Stück

**Tartozékok
HDC HP 250 SHOCKPROTEC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Hossz	37 mm	Hossz, inch	1,457 inch
Nettó tömeg	2 g	Átmérő	12,3 mm

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	120 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
-------------------------	--------	-------------------------	--------

Általános adatok

Méret	250
-------	-----

Anyag

Szigetelőanyag	Poliamid üvegszállal	Szín	fekete
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Anyag	PA 66 GF 30, Nemesacél, rozsdamentes

Kialakítás

Termékcsalád	Tartozékok	Terméktípus	Érintésvédelem
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás		

Besorolások

ETIM 4.0	EC000437	ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC002943	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 7.1	27-44-02-05	eClass 8.1	27-44-02-05
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-01-92

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN