Ipari Ethernet
IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Csatoló, kialakítása a FreeCon PushPull dugaszolható csatlakozók, 4. változat, az IEC 61076-3-106 szerint, fém

Általános rendelési adatok

Típus	IE-CD-V04PRJ-C-MA
Rendelési szám	1122710000
Verzió	Csatlakozódoboz, FreeCon, RJ45, Dugaszolható csatlakozó
GTIN (EAN)	4032248904778
Menny.	1 Stück

Ipari Ethernet
IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	243,48 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Általános adatok

Dugaszolási ciklusok	750	Ház fő anyaga	Alumínium profil, Burkolat: öntött cink betét, nikkelezett
Védelmi osztály	IP65		

RJ45-összekötő műszaki adatok

Ház alapanyaga (RJ45-összekötő)	Cink présöntvény, PA 66	Kategória (RJ45-összekötő)	Cat.6_A / E osztály$_A$ (ISO/IEC 11801 2010)
Szigetelési ellenállás (RJ45-összekötő)	> 500 MΩ	Áramterhelhetőség (RJ45-összekötő)	1 A
Átmeneti ellenállás (RJ45-összekötő)	≤ 20 mΩ	Átütési szilárdság, érintkező – árnyékolás, max. (RJ45-összekötő)	≥ 1500 V DC
Átütési szilárdság, érintkező – érintkező, min. (RJ45-összekötő)	≥ 1000 V DC		

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

Villamos tulajdonságok

Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	1 A

Besorolások

ETIM 4.0	EC001262	ETIM 5.0	EC001262
ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-03-92

Jóváhagyások

Jóváhagyások	c UL us LISTED
ROHS	Megfelel

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 20:38:53 CEST

Ipari Ethernet
IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	DUXR.E316369
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN