

## Tartó MCP AP BASIC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Az MCP Basic 2 plotter olyan flexibilis és hordozható megoldás, amellyel terepen, gyorsan és könnyedén nyomtathat címkéket.

Az MCP Basic különösen alkalmas kisebb mennyiséget címkészésre, alkatrészcímkékhez, valamint maradék mennyiségek feldolgozásához.

Kis méretű, helytakarékos, síkágys plotter

- Rögzítőlemez 3 MultiCard-hoz, MultiCard lapok egyszerű elhelyezése
- 4-6-os méretű SlimFix-hez és címkéhez való rögzítőlemezek, opcionálisan kaphatók
- Együttműködés Weidmüller M-Print® PRO szoftverrel

Az MCP Plus teljessé teszi a Weidmüller azonosító rendszereket és a Weidmüller MultiCard alapelvet. Automatikus tolltartójának köszönhetően plotter tollai közvetlenül a plotteren tárolhatók és a speciális tömítőgyűrűk miatt a csúcs nem szárad ki. Mindössze két rögzítőlemez szükséges az összes MultiCard termék címkészéséhez.

### Általános rendelési adatok

Típus	MCP AP BASIC
Rendelési szám	<a href="#">1139880000</a>
Verzió	Tartó
GTIN (EAN)	4032248922031
Menny.	1 Stück

**Tartó  
MCP AP BASIC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	270 mm	Szélesség (coll)	10,63 inch
Magasság	10 mm	Magasság (coll)	0,394 inch
Mélység	324 mm	Mélység (coll)	12,756 inch
Nettó tömeg	1 080 g		

**Feliratózó rendszerek**

Jelölő típusa	Változat	MCP Plus plotter rögzítőlemez MultiCard jelölőhöz
Multicard		

**Besorolások**

ETIM 6.0	EC001675	UNSPSC	81-11-18-12
eClass 5.1	19-03-90-90	eClass 6.2	19-14-91-02
eClass 7.1	19-14-06-90	eClass 8.1	19-14-02-90
eClass 9.0	19-14-92-90	eClass 9.1	19-14-92-90

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel