

**Ipari Ethernet
IE-C5ES8UG0010M40M40-G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Összeszerelt kábelek, patchkábel Cabinet Line, Cat. 5,
PUR, zöld

Általános rendelési adatok

Típus	IE-C5ES8UG0010M40M40-G
Rendelési szám	1166000010
Verzió	Rendszerkábel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 1 m
GTIN (EAN)	4032248956531
Menny.	1 Stück

Ipari Ethernet IE-C5ES8UG0010M40M40-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Hossz	1 m	Hossz, inch	0,039 inch
Nettó tömeg	53 g	Szigetelés keresztmetszete	0,98 mm

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	75 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...75 °C	Telepítési hőmérséklet	-10 °C...60 °C

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 60603-7-51
----------------------	----------------

Villamos tulajdonságok

PoE / PoE+	IEEE 802.3at szerint
------------	----------------------

Kábel elektromos tulajdonságai

Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Test voltage: wire-wire-shield	750 V DC, 1 min
-----------	-----------------------	--------------------------------	-----------------

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Min. hajlítási sugár, csak egyszer	5 x kábelátmérő	Min. hajlítási sugár, ismétlődő	10 x kábelátmérő
Kopásállóság	nagyon jó	Lángterjedéssel szembeni ellenállás	in accordance with IEC 60332-1
Olajokkal szembeni ellenállás	EN 50305	Szilikonmentes	Igen
Halogén	IEC 60754-2 szerint halogénmentes		

Kábel szerkezet

Vezeték anyag	Többes órozott rézhuzal	Sodratok	7
Keresztmetszet	4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm ²	Szigetelés	PE
Szigetelés keresztmetszete	0,98 mm	Vezetékek száma	8
Vezetékek elrendezése	Csavart érpár	Páros árnyékolással	Alumínium fólia
Vezetékek – vezetékpárok színsorrendje	fehér/kék - kék, fehér/narancssárga - narancssárga, fehér/zöld - zöld, fehér/barna - barna	Árnyékolás	SF/UTP
Komplett árnyékolás	Vörösréz drótból készült árnyékoló fonat	Köpeny anyaga	PUR
Köpenyátmérő, min.	5,6 mm	Köpenyátmérő, max.	6 mm
Köpeny színe	zöld (RAL 6018)		

dugó

Bal oldali csatlakozó verziója	RJ45 IP 20	Jobb oldali csatlakozó verziója	RJ45 IP 20
--------------------------------	------------	---------------------------------	------------

**Ipari Ethernet
IE-C5ES8UG0010M40M40-G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 4.0	EC001262	ETIM 5.0	EC001262
ETIM 6.0	EC002599	eClass 6.2	27-06-03-90
eClass 7.1	27-06-18-01	eClass 8.1	27-06-18-01
eClass 9.0	27-06-03-08	eClass 9.1	27-06-03-08

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Product Change Notification	PCN-PB47-20180213-00-A_EN PCN-PB47-20180213-00-A_DE
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ipari Ethernet IE-C5ES8UG0010M40M40-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Vezetékezés

RJ45	1	white, orange	1	RJ45
	2	orange	2	
	3	white, green	3	
	4	blue	4	
	5	white, blue	5	
	6	green	6	
	7	white, brown	7	
	8	brown	8	