

**SAI passzív
SAI-8-F 3P M8 L 15M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A Weidmüller új, vékony M8 csatlakozója. Ezt a termékcsaládot minden csatlakozási pozícióban jelöléssel is el lehet látni. Még a 4-utas, 8-pólusú M12 csatlakozóval felszerelt elosztón is megfelelően nagy méretű a jelölés minden M8 csatlakozási ponton. Továbbá, ez az elosztó sok hagyományos M8 kialakításnál rövidebb.

- Nagyon keskeny, rövid és lapos M8 elosztó.
- A termékcsalád 4-12 M8, 3 vagy 4 pólusú csatlakozóhellyel kapható.
- Kérésre az M8 hibrid változatai is lehetségesek.
- Az M8 termékcsalád tagjain átlós nyílások vannak.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-8-F 3P M8 L 15M
Rendelési szám	1179330000
Verzió	SAI passzív, Érzékelő/beavatkozó-passzív elosztó, M8, Fix kábeles változat, 15 m, Igen
GTIN (EAN)	4032248970933
Menny.	1 Stück

**SAI passzív
SAI-8-F 3P M8 L 15M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	24 mm	Szélesség (coll)	0,945 inch
Magasság	144 mm	Magasság (coll)	5,669 inch
Mélység	18,2 mm	Mélység (coll)	0,717 inch
Nettó tömeg	1 239 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-	Környezeti hőmérséklet	-25 °C – +70 °C
-------------------	---	------------------------	-----------------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Connection data

Elosztó kimenet	Fix kábeles változat
-----------------	----------------------

Electrical data

Max. áramtovábbítási kapacitás kártyahelyenként	2 A	Szigetelés erőssége	10 ⁹ Ω
--	-----	---------------------	-------------------

General technical data

Védelmi osztály	IP68	Pólusszám	3
Érintkező aljzatok száma	8	Csatlakozási menet	M8
LED	Igen		

Material data

Érintkező anyaga	CuZn	Érintkező felület	Aranyozott
------------------	------	-------------------	------------

Technical data cable

Kábelhossz	15 m	A következő kábeltartókhöz:	Igen
Pólusszám	3	Vezeték keresztmetszet (Szöveg)	8 x 0,34 mm ² + 2 x 0,75 mm ²
Külső átmérő	7,4 mm	árnyékolt	Nem
Köpeny anyaga	PUR	Köpeny színe	fekete
Halogén	Nem	Hajlítási sugár, min., mozgó	10 x kábelátmérő
Hajlítási ciklusok	2 millió		

Besorolások

ETIM 4.0	EC002585	ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-44-01-08	eClass 9.1	27-44-01-08

SAI passzív SAI-8-F 3P M8 L 15M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue


[FL FIELDWIRING EN](#)

SAI passzív SAI-8-F 3P M8 L 15M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Steckplatze	A	B	L	R
4	82	85	57.2	38
6	118	111	83.2	66
8	144	137	109.2	91
10	170	163	135.2	117
12	196	189	161.2	143

Kapcsolási rajz

