

**Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 7650 S2N**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

Abbildung ähnlich

Integrál, bővít és testre szab:**Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon® TB ház sorozat konzisztens szerkezetű tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Rögzítőlemezek

Szerelőlapok, lyukmintákkal vagy anélkül, DIN szerelősínek hosszanti és keresztirányú szereléséhez, vagy komponensek szereléséhez közvetlenül a szerelőlapra.

Általános rendelési adatok

Típus	KTB MOPL 7650 S2N
Rendelési szám	119390000
Verzió	Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, Magasság: 707 mm, Szélesség: 447 mm, Mélység: 12 mm, Anyag: Nemesacél 1.4301 (304), kezeletlen, ezüst
GTIN (EAN)	4050118028515
Menny.	1 Stück

**Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 7650 S2N**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	447 mm	Szélesség (coll)	17,598 inch
Magasság	707 mm	Magasság (coll)	27,835 inch
Mélység	12 mm	Mélység (coll)	0,472 inch
Nettó tömeg	4 040 g		

Tartozékok általános információi

Anyag	Nemesacél 1.4301 (304)	Anyagvastagság	1,5 mm
Felületi minőség	kezeletlen	Forrasztószem furatátmérője (D)	7 mm

Általános információ

Anyagvastagság	1,5 mm	Anyag	Nemesacél 1.4301 (304)
Felületi minőség	kezeletlen		

Besorolások

ETIM 4.0	EC002620	ETIM 5.0	EC002620
ETIM 6.0	EC000213	eClass 6.2	27-18-92-61
eClass 7.1	27-18-92-61	eClass 8.1	27-18-92-61
eClass 9.0	27-40-06-39	eClass 9.1	27-18-92-90

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

**Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 7650 S2N**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

