

**Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock)
KTB QL 484815 S4E4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Product image

Abbildung ähnlich

Rozsdamentes acél szekrények robbanásveszélyes környezetekben történő használatra

A Klippon® TB és a Klippon® STB szekrény választék kiváló teljesítményjellemzőket kínál még a legszigorúbb környezeti feltételek között is. Továbbá kielégíti a potenciálisan robbanásveszélyes környezetek követelményeit is, amelyeket különösen a feldolgozó vagy az energiatermelő iparokban fordulnak elő. az új Klippon® TB QL szekrényválaszték további javulást kínál egy olyan terméksorban, amely már most is eredményes piacvezető.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Típus | KTB QL 484815 S4E4 |
| Rendelési szám | 1200480000 |
| Verzió | Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Üres ház, Nemesacél házak, Magasság: 480 mm, Szélesség: 480 mm, Mélység: 150 mm, Tömszelence lemezek: Alsó, felső, bal, jobb, Anyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolírozott, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4032248983520 |
| Menny. | 1 Stück |

**Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock)
KTB QL 484815 S4E4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-------------|
| Szélesség | 480 mm | Szélesség (coll) | 18,898 inch |
| Magasság | 480 mm | Magasság (coll) | 18,898 inch |
| Mélység | 150 mm | Mélység (coll) | 5,905 inch |
| Rögzítési méret - szélesség | 536 mm | Rögzítési méret - magasság | 327 mm |
| Nettó tömeg | 15 790 g | | |

Ház földelés

| | |
|----------------------|---|
| Földelés, ház, belső | Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben. |
|----------------------|---|

Tanúsítványszámok - tokozat

| | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Tanúsítvány száma - szerelt ház (ATEX) | IBExU14ATEX1050 | Tanúsítvány száma - üres ház (ATEX) | IBExU14ATEX1028 U |
| Tanúsítvány száma szerelt ház (IECEX) | IECEX IBE 14.0013 | Tanúsítvány száma üres ház (IECEX) | IECEX IBE 14.0004U |
| Certificate no., assembled enclosure (EAC) | RU C-DE.ГБ08.В.01328 | Certificate no., empty enclosure (EAC) | RU C-DE.ГБ08.В.00472 |
| Tanúsítvány száma - szerelt ház (INMETRO) | IEx 17.0021 | Tanúsítvány száma - üres ház (INMETRO) | IEx 17.0020U |
| Tanúsítvány száma - szerelt ház (AEx) | E223792 | Tanúsítvány száma - üres ház (NEPSI) | GYJ14.1308U |
| Tanúsítvány száma - szerelt ház (NEPSI) | GYJ14.1309 | Certificate no., assembled enclosure (KOSHA) | 16-AV4BO-0245X |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E243298 | | |

Tömszelencék, bal

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 36 | M16 | 20 |
| M20 | 17 | M25 | 7 |
| M32 | 6 | M40 | 5 |
| M50 | 4 | M63 | 0 |
| M75 | 0 | | |

Tömszelencék, felső/alsó

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 39 | M16 | 22 |
| M20 | 19 | M25 | 8 |
| M32 | 7 | M40 | 6 |
| M50 | 5 | M63 | 0 |
| M75 | 0 | | |

Tömszelencék, jobb

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 36 | M16 | 20 |
| M20 | 17 | M25 | 7 |
| M32 | 6 | M40 | 5 |
| M50 | 4 | M63 | 0 |
| M75 | 0 | | |

függőleges összeállítás

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x39 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x33 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 4x78 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x25 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 3x65 | WDU 6 / ZDU 6 | 3x49 |

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 20:57:38 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock)
KTB QL 484815 S4E4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**vízszintes összeállítás**

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 3x39 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x32 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 4x77 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x24 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 3x64 | WDU 6 / ZDU 6 | 3x48 |

Általános információ

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| AF 1. méret | 10 mm | Anyagvastagság | 1,5 mm |
| Burkolat anyagvastagsága | 1,5 mm | Fedél nyílásszöge | 130 ° |
| Felhasználási területek | Robbanásveszélyes zóna, Folyamatirányítás, Olaj- és gázipar, Vegyipar, Tengeri, Szárazföldi | Külső méretek | 502 x 561 x 160 |
| Max. teherbírás | 92 kg | PE-csavarok pozíciója | C oldal |
| Peremes aljzat anyagvastagsága | | Szabványok | DIN EN 62208 - Üres ház normál, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 |
| | 3 mm | Szerelőnyílás: szélesség | 421 mm |
| Szerelőnyílás: magasság | 427 mm | Tömszelence lemezek | Alsó, felső, bal, jobb |
| Telepítési útmutató | Tartósínek / szerelőlapok | Tömítés anyaga | Szilikon |
| Anyag | Nemesacél 1.4404 (316 L) | Üzemi hőmérséklet, min. | -60 °C |
| Felületi minőség | Elektropolírozott | Ütésállóság | 7 J ATEX verzió, 10 J standard változat |
| Üzemi hőmérséklet, max. | 135 °C | Megjegyzés: védettségi osztály | 105 °C feletti hőmérsékleti tartományban használva az IP-védelem IP 66-ra korlátozódik. |
| Védelmi osztály | IP66 | Fedél kiegészítő | Negyed fordulat kötőelem hornyos betéttel |
| Ház kiegészítő | 4 ráhegesztett rögzítőláb 11 mm-es furatokkal (2 hornyos láb és 2 kereszt alakú láb) | | |
| Integrált rögzítést | 4, 6 vagy 9 db M6 tőcsavar belső (anya) menet | | |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002503 | eClass 6.2 | 27-14-91-07 |
| eClass 7.1 | 27-14-91-07 | eClass 8.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 9.0 | 27-18-05-02 | eClass 9.1 | 27-18-05-02 |

Termékinformáció

Termékinformáció Minimum order quantity (10 pieces)**A customised test is required to guarantee application compliance


Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock) KTB QL 484815 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

| | |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS01 EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS01 |
| Brochure/Catalogue | MB OVERV. PROCESS WD DE MB KLIPPON ENCL.TECN EN MB PROCESS EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL WIND 2012 EN FL APPL PROCESS EN FL SHIPBUILDING 2016 EN FL RAILWAY 2014 EN PI KLIPPON TB MH QL EN |
| Tender specification | Klippon TB QL 484815 S4E4_1200480000_DE Klippon TB QL 484815 S4E4_1200480000_EN Klippon TB QL 484815 S4E4_1200480000_NL |
| Tervezési adatok | EPLAN_WSCAD |
| User Documentation | MB KLIPPON ENCL.TECN DE Assembly guidelines - empty enclosures |

**Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock)
KTB QL 484815 S4E4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok