

**Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock)  
KTB QL 624520 S4E4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Product image**

Abbildung ähnlich

**Rozsdamentes acél szekrények robbanásveszélyes környezetekben történő használatra**

A Klippon® TB és a Klippon® STB szekrény választék kiváló teljesítményjellemzőket kínál még a legszigorúbb környezeti feltételek között is. Továbbá kielégíti a potenciálisan robbanásveszélyes környezetek követelményeit is, amelyeket különösen a feldolgozó vagy az energiatermelő iparokban fordulnak elő. az új Klippon® TB QL szekrényválaszték további javulást kínál egy olyan terméksorban, amely már most is eredményes piacvezető.

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Típus          | KTB QL 624520 S4E4   |
| Rendelési szám | <a href="#">1200760000</a>   |
| Verzió         | Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Üres ház, Nemesacél házak, Magasság: 620 mm, Szélesség: 450 mm, Mélység: 200 mm, Tömszelence lemezek: Alsó, felső, bal, jobb, Anyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolírozott, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4032248983148  |
| Menny.         | 1 Stück  |

**Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock)  
KTB QL 624520 S4E4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|                             |          |                            |             |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-------------|
| Szélesség                   | 450 mm   | Szélesség (coll)           | 17,716 inch |
| Magasság                    | 620 mm   | Magasság (coll)            | 24,409 inch |
| Mélység                     | 200 mm   | Mélység (coll)             | 7,874 inch  |
| Rögzítési méret - szélesség | 506 mm   | Rögzítési méret - magasság | 450 mm      |
| Nettó tömeg                 | 20 350 g |                            |             |

**Ház földelés**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Földelés, ház, belső | Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben. |
|----------------------|---|

**Tanúsítványszámok - tokozat**

|  |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Tanúsítvány száma - szerelt ház (ATEX)     | IBExU14ATEX1050      | Tanúsítvány száma - üres ház (ATEX)          | IBExU14ATEX1028 U    |
| Tanúsítvány száma szerelt ház (IECEX)      | IECEX IBE 14.0013    | Tanúsítvány száma üres ház (IECEX)           | IECEX IBE 14.0004U   |
| Certificate no., assembled enclosure (EAC) | RU C-DE.ГБ08.В.01328 | Certificate no., empty enclosure (EAC)       | RU C-DE.ГБ08.В.00472 |
| Tanúsítvány száma - szerelt ház (INMETRO)  | IEx 17.0021          | Tanúsítvány száma - üres ház (INMETRO)       | IEx 17.0020U         |
| Tanúsítvány száma - szerelt ház (AEx)      | E223792              | Tanúsítvány száma - üres ház (NEPSI)         | GYJ14.1308U          |
| Tanúsítvány száma - szerelt ház (NEPSI)    | GYJ14.1309           | Certificate no., assembled enclosure (KOSHA) | 16-AV4BO-0245X       |
| Tanúsítvány száma (cULus)                  | E243298              |  |                      |

**Tömszelencék, bal**

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 80 | M16 | 54 |
| M20 | 36 | M25 | 30 |
| M32 | 17 | M40 | 14 |
| M50 | 6  | M63 | 5  |
| M75 | 4  |     |    |

**Tömszelencék, felső/alsó**

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 63 | M16 | 42 |
| M20 | 27 | M25 | 23 |
| M32 | 12 | M40 | 10 |
| M50 | 4  | M63 | 4  |
| M75 | 3  |     |    |

**Tömszelencék, jobb**

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 80 | M16 | 54 |
| M20 | 36 | M25 | 30 |
| M32 | 17 | M40 | 14 |
| M50 | 6  | M63 | 5  |
| M75 | 4  |     |    |

**függőleges összeállítás**

|                             |       |                 |      |
|-----------------------------|-------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 2x53  | WDU 16 / ZDU 16 | 2x44 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 3x105 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x33 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 3x88  | WDU 6 / ZDU 6   | 3x66 |

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 20:58:11 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock)  
KTB QL 624520 S4E4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com

**Műszaki adatok****vízszintes összeállítás**

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 4x36 | WDU 16 / ZDU 16 | 3x30 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 5x71 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x22 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 5x59 | WDU 6 / ZDU 6   | 4x45 |

**Általános információ**

|                                |  |                                |  |
|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| AF 1. méret                    | 10 mm  | Anyagvastagság                 | 1,5 mm   |
| Burkolat anyagvastagsága       | 1,5 mm   | Fedél nyílásszöge              | 130 °  |
| Felhasználási területek        | Robbanásveszélyes zóna,<br>Folyamatirányítás, Olaj- és<br>gázipar, Vegyipar, Tengeri,<br>Szárazföldi | Külső méretek                  | 642 x 531 x 210  |
| Max. teherbírás                | 112 kg   | PE-csavarok pozíciója          | C oldal  |
| Peremes aljzat anyagvastagsága |  | Szabványok                     | DIN EN 62208 - Üres<br>ház normál, DIN EN<br>61373 Class 1B**, DIN EN<br>15085-2, EN 60079-0, EN<br>60079-7, EN 60079-31,<br>IEC 60079-0, IEC<br>60079-7, IEC 60079-31 |
|                                | 3 mm   | Szerelőnyílás: szélesség       | 391 mm   |
| Szerelőnyílás: magasság        | 567 mm   | Tömszelence lemezek            | Alsó, felső, bal, jobb   |
| Telepítési útmutató            | Tartósínek / szerelőlapok  | Tömítés anyaga                 | Szilikon   |
| Anyag                          | Nemesacél 1.4404 (316<br>L)  | Üzemi hőmérséklet, min.        | -60 °C   |
| Felületi minőség               | Elektropolírozott  | Ütésállóság                    | 7 J ATEX verzió, 10 J<br>standard változat   |
| Üzemi hőmérséklet, max.        | 135 °C   | Megjegyzés: védettségi osztály | 105 °C feletti hőmérsékleti<br>tartományban használva<br>az IP-védelem IP 66-ra<br>korlátozódik.   |
| Védelmi osztály                | IP66   | Fedél kiegészítő               | Negyed fordulat<br>kötőelem hornyos betéttel   |
| Ház kiegészítő                 | 4 ráhegesztett rögzítőláb<br>11 mm-es furatokkal (2<br>hornyos láb és 2 kereszt<br>alakú láb)        |                                |  |
| Integrált rögzítést            | 4, 6 vagy 9 db M6<br>tőcsavar belső (anya)<br>menet  |                                |  |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC002503    | eClass 6.2 | 27-14-91-07 |
| eClass 7.1 | 27-14-91-07 | eClass 8.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 9.0 | 27-18-05-02 | eClass 9.1 | 27-18-05-02 |

**Termékinformáció**

Termékinformáció Minimum order quantity (5 pieces)\*\*A customised test is required to guarantee application compliance


## Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock) KTB QL 624520 S4E4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

### Letöltések

|   |  |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS01</a><br><a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS01</a>  |
| Brochure/Catalogue                          | <a href="#">MB OVERV. PROCESS WD DE</a><br><a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN EN</a><br><a href="#">MB PROCESS EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a><br><a href="#">FL WIND 2012 EN</a><br><a href="#">FL APPL PROCESS EN</a><br><a href="#">FL SHIPBUILDING 2016 EN</a><br><a href="#">FL RAILWAY 2014 EN</a><br><a href="#">PI KLIPPON TB MH QL EN</a> |
| Tender specification                        | <a href="#">Klippon TB QL 624520 S4E4_1200760000_DE</a><br><a href="#">Klippon TB QL 624520 S4E4_1200760000_EN</a><br><a href="#">Klippon TB QL 624520 S4E4_1200760000_NL</a>  |
| Tervezési adatok                            | <a href="#">EPLAN_WSCAD</a>  |
| User Documentation                          | <a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN DE</a><br><a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>  |

**Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock)  
KTB QL 624520 S4E4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rajzok**

