

**HDC-házak**  
**HDC 32B ADBO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC 32B ADBO                                                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1218800000</a>                                                                                   |
| Verzió         | HDC-házak, Méret: 10, Védelmi osztály: IP65, Nyílt alap, Keresztkengyel a felsőrészen, Standard, burkolattal |
| GTIN (EAN)     | 4008190070557                                                                                                |
| Menny.         | 1 Stück                                                                                                      |

**HDC-házak  
HDC 32B ADBO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|                             |          |                            |            |
|-----------------------------|----------|----------------------------|------------|
| Szélesség                   | 116,8 mm | Szélesség (coll)           | 4,598 inch |
| Magasság                    | 55 mm    | Magasság (coll)            | 2,165 inch |
| Mélység                     | 126,6 mm | Mélység (coll)             | 4,984 inch |
| Rögzítési méret - szélesség | 110 mm   | Rögzítési méret - magasság | 65 mm      |
| Nettó tömeg                 | 317 g    |                            |            |

**Hőmérsékletek**

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP  
84-69-5

**Méretetek**

|                        |         |                    |       |
|------------------------|---------|--------------------|-------|
| B ház magasság         | 55 mm   | B1 alap magasság   | 7 mm  |
| C ház szélessége       | 82,5 mm | C1 alap szélessége | 89 mm |
| Furat osztás hossz, A2 | 110 mm  | Ház teljes hossza  | 94 mm |

**Verzió**

|                            |                              |                        |                      |
|----------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|
| Fedél                      | burkolattal                  | Fedél kivitele         | burkolattal          |
| Felső rész/alsó rész/fedél | alsó rész                    | Ház kivitele           | Nyílt alap           |
| Kivétel                    | Standard                     | Méret                  | 10                   |
| Rögzítőrendszer kivitele   | Keresztkegnyel a felsőrészen | Suitable for ModuPlug® | Igen                 |
| Szorító változat           | Oldalt rögzítő bilincs       | Típus                  | Válaszfal (átvezető) |
| Tömítés                    | NBR                          |                        |                      |

**Általános adatok**

|                 |                        |       |    |
|-----------------|------------------------|-------|----|
| Rögzítés típusa | Oldalt rögzítő bilincs | Méret | 10 |
| Védelmi osztály | IP65                   |       |    |

**Anyag**

Szín szürke

**Kialakítás**

|              |                      |             |       |
|--------------|----------------------|-------------|-------|
| Termékcsalád | HDC-házak            | Terméktípus | Házak |
| Típus        | Válaszfal (átvezető) |             |       |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

**HDC-házak  
HDC 32B ADBO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Műszaki adatok****Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue      | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Engineering Data        | <a href="#">STEP</a>                                                    |
| Technical Documentation | <a href="#">1218800000_HDC_32B_ADBO_STP_Blatt_1.pdf</a>                 |
| Tervezési adatok        | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |

## HDC-házak HDC 32B ADBO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

