

HDC-házak
HDC 32B ADLU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 32B ADLU
Rendelési szám	1219800000
Verzió	HDC-házak, Méret: 10, Védelmi osztály: IP65, Nyílt alap, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal
GTIN (EAN)	4008190111090
Menny.	1 Stück

**HDC-házak
HDC 32B ADLU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	143,3 mm	Szélesség (coll)	5,642 inch
Magasság	55 mm	Magasság (coll)	2,165 inch
Mélység	126,6 mm	Mélység (coll)	4,984 inch
Rögzítési méret - szélesség	110 mm	Rögzítési méret - magasság	65 mm
Nettó tömeg	397 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C	Tárolási hőmérséklet, max.	100 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	---------------------------------

Méretetek

B ház magasság	55 mm	B1 alap magasság	7 mm
C ház szélessége	82,5 mm	C1 alap szélessége	89 mm
Furat osztás hossz, A2	110 mm	Ház teljes hossza	94 mm

Verzió

Fedél	burkolattal	Fedél kivitele	burkolattal
Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész	Ház kivitele	Nyílt alap
Kivitel	Standard	Méret	10
Rögzítőrendszer kivitele	Hosszanti kengyel	Suitable for ModuPlug®	Igen
Szorítós változat	Végrögzítő	Típus	Válaszfal (átvezető)
Tömítés	NBR		

Általános adatok

Rögzítés típusa	Végrögzítő	Méret	10
Védelmi osztály	IP65		

Anyag

Anyag	alumínium présöntvény
-------	-----------------------

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-házak	Típus	Válaszfal (átvezető)
--------------	-----------	-------	----------------------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

**HDC-házak
HDC 32B ADLU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technical Documentation	1219800000_HDC_32B_ADLU_STP_Blatt__1.pdf
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

HDC-házak
HDC 32B ADLU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz**