

**SAIE-M12B-5S2.0U HW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

**Általános rendelési adatok**

Típus	SAIE-M12B-5S2.0U HW
Rendelési szám	<a href="#">1222270000</a>
Verzió	Beépített dugók, M12, PG 9, Pólusszám: 5
GTIN (EAN)	4050118005905
Menny.	1 Stück

**SAIE-M12B-5S2.0U HW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg 38 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Általános adatok**

Anyag	PUR/ PVC	Csatlakozás típusa	Aljzatos csatlakozó
Csatlakozási menet	M12	Ház fő anyaga	Cink présöntvény, nikkelezett
Ház hőmérsékleti tartománya	-5 ... +70 °C	Köpeny színe	fekete
Névleges feszültség	125 V	Névleges feszültség (szöveg)	125 V (5-pole) / 60 V (8-pole)
Névleges áram	4 A	Névleges áram	4 A (5 pólusú), 2 A (8 pólusú)
Pólusszám	5	Sodrat / kábelhossz	2 m
Tömszelencék	PG 9	Vezeték külső átm.	-
Védelmi osztály	IP68	Érintkező felület	Aranyozott
Érkeresztmetszet	0,25 mm <sup>2</sup>		

**Besorolások**

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel


**Letöltések**Brochure/Catalogue [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

## SAIE-M12B-5S2.0U HW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

# Rajzok

## Kapcsolási rajz



## Póluskiosztás

