SAIE-M12B-8S2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIE-M12B-8S2.0U HW
Rendelési szám	1223650000
Verzió	Beépített dugók, M12, PG 9, Pólusszám: 8
GTIN (EAN)	4050118007305
Menny.	1 Stück

SAIE-M12B-8S2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	48 g

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Általános adatok

Anyag	PUR/ PVC	Csatlakozás típusa	Aljzatos csatlakozó
Csatlakozási menet	M12	Ház fő anyaga	Cink présöntvény, nikkelezett
Ház hőmérsékleti tartománya	-5 ... +70 °C	Köpeny színe	fekete
Névleges feszültség	60 V	Névleges feszültség (szöveg)	125 V (5-pole) / 60 V (8-pole)
Névleges áram	2 A	Névleges áram	4 A (5 pólusú), 2 A (8 pólusú)
Pólusszám	8	Sodrat / kábelhossz	2 m
Tömszelencék	PG 9	Vezeték külső átm.	-
Védelmi osztály	IP68	Érintkező felület	Aranyozott
Érkeresztmetszet	0,25 mm²		

Besorolások

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	EAC
ROHS	Megfelel

Letöltések


Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN

SAIE-M12B-8S2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Kapcsolási rajz



Póluskiosztás

