

**Ipari Ethernet
IE-SFP-1GLXLC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Product image

- DDM (Digital Diagnostic Monitoring) támogatása
- IEEE 802.3z szabványnak megfelelő (a Ethernet SPF-ek)
- IEEE 802.3u szabványnak megfelelő (a Ethernet SPF-ek)
- Szimmetrikus LVPECL I/O-k (gigabit Ethernet SPF-ek)
- Szimmetrikus PECL I/O-k (gyors Ethernet SPF-ek)
- TTL-jel észlelés visszajelző
- Üzem közben csatlakoztatható (meleg csere)
- 1. osztályú lézertermék, EN60825-1 kompatibilis

Általános rendelési adatok

Típus	IE-SFP-1GLXLC
Rendelési szám	1241510000
Verzió	SFP-modul, 0 °C...60 °C, Gigabit-Ethernet, Egymódusú, LC-dugaszolható csatlakozó, 10 km
GTIN (EAN)	4050118029338
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet
IE-SFP-1GLXLC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Nettó tömeg	35 g
-------------	------

EMC megfelelés és jóváhagyások

Biztonság	UL, TÜV	Hajózási felhasználás	DNV-GL
-----------	---------	-----------------------	--------

Garancia

Időköz	3 év
--------	------

Gigabit Ethernet száloptika

Hullámhossz, Gigabit Ethernet	1 310 nm	Link gyűjtemény, Gigabit Ethernet	10,5 dB
Max. TX Gigabit Ethernet	-3 dBm	Min. TX Gigabit Ethernet	-9,5 dBm
Rendszer tartalék, Gigabit Ethernet	-3 dBm	Tipikus távolságok, Gigabit Ethernet	10 km (9/125 µm egymódusú optikai kábel)
Vételi érzékenység, Gigabit Ethernet	-20 dBm		

Interfészek

Dugaszoló csatlakozó	Duplex-LC	Ethernet portok	1
----------------------	-----------	-----------------	---

Környezeti feltételek

Páratartalom	5 - 95 % (páraleszapódás nélkül)	Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	60 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	0 °C		

Besorolások

ETIM 4.0	EC002598	ETIM 5.0	EC002598
ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	19-17-01-06
eClass 7.1	19-17-01-06	eClass 8.1	19-17-01-06
eClass 9.0	27-44-03-92	eClass 9.1	27-44-02-92

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	DNV-GL certificate EU Declaration of Conformity
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN