

**Ipari Ethernet  
IE-SFP-1GLHXLC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image**

- DDM (Digital Diagnostic Monitoring) támogatása
- IEEE 802.3z szabványnak megfelelő (a Ethernet SPF-ek)
- IEEE 802.3u szabványnak megfelelő (a Ethernet SPF-ek)
- Szimmetrikus LVPECL I/O-k (gigabit Ethernet SPF-ek)
- Szimmetrikus PECL I/O-k (gyors Ethernet SPF-ek)
- TTL-jel észlelés visszajelző
- Üzem közben csatlakoztatható (meleg csere)
- 1. osztályú lézertermék, EN60825-1 kompatibilis

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-SFP-1GLHXLC
Rendelési szám	<a href="#">1241520000</a>
Verzió	SFP-modul, 0 °C...60 °C, Gigabit-Ethernet, Egymódusú, LC-dugaszolható csatlakozó, 40 km
GTIN (EAN)	4050118029369
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet  
IE-SFP-1GLHXLC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	36 g
-------------	------

**EMC megfelelés és jóváhagyások**

Biztonság	UL, TÜV	Hajózási felhasználás	DNV-GL
-----------	---------	-----------------------	--------

**Garancia**

Időköz	3 év
--------	------

**Gigabit Ethernet száloptika**

Hullámhossz, Gigabit Ethernet	1 310 nm	Link gyűjtemény, Gigabit Ethernet	20 dB
Max. TX Gigabit Ethernet	1 dBm	Min. TX Gigabit Ethernet	-4 dBm
Rendszer tartalék, Gigabit Ethernet	-3 dBm	Tipikus távolságok, Gigabit Ethernet	40 km (9/125 µm, egymódusú optikai kábel)
Vételi érzékenység, Gigabit Ethernet	-24 dBm		

**Interfészek**

Dugaszoló csatlakozó	Duplex-LC	Ethernet portok	1
----------------------	-----------	-----------------	---

**Környezeti feltételek**

Páratartalom	5 - 95 % (páralecsapódás nélkül)	Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	60 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	0 °C		

**Besorolások**

ETIM 4.0	EC002598	ETIM 5.0	EC002598
ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	19-17-01-06
eClass 7.1	19-17-01-06	eClass 8.1	19-17-01-06
eClass 9.0	27-44-03-92	eClass 9.1	27-44-02-92

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">DNV-GL certificate</a> <a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a>