

**CRIMPFIX L PZ3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Csak egyedi rendeléssel**

- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

**Általános rendelési adatok**

Típus	CRIMPFIX L PZ3
Rendelési szám	<a href="#">1243790000</a>
Verzió	Automata gépek, Automata csupaszoló és krimpelő
GTIN (EAN)	4050118031966
Menny.	1 Stück

**CRIMPFIX L PZ3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	390 mm	Szélesség (coll)	15,354 inch
Magasság	460 mm	Magasság (coll)	18,11 inch
Mélység	330 mm	Mélység (coll)	12,992 inch
Tömeg	31 kg	Nettó tömeg	34 000 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Műszaki adatok**

Elektromos csatlakozás 100-240 V / 50/65 Hz

**PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés**

Csupaszolási tartomány	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/65 Hz
Fogyóeszközök	kábelsaruk zacskóban	Hajtás	Elektropneumatikus
Impulzus idő	kb. 1 s	Krimpelési hossz	8 mm
Sűrítettlevegő-csatlakozás	5 bar	Érvéghüvely hossza	14 mm
Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0,5 mm <sup>2</sup>

**Besorolások**

ETIM 4.0	EC000149	ETIM 5.0	EC000149
ETIM 6.0	EC002778	eClass 6.2	17-13-01-01
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	17-13-01-01
eClass 9.1	17-13-01-01		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**User Documentation [Manual](#)