

**Ipari Ethernet
IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Delivery incl. dust caps

PROFINET jelisméltő, FreeCon Active változat a PushPull Var.14 csatlakozókhoz az IEC 61076-3-117 szerint RJ45 csatlakozóval és PushPull Power a Profinet specifikációinak megfelelően

Általános rendelési adatok

Típus	IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C
Rendelési szám	1253240000
Verzió	POF jelisméltő, FreeCon
GTIN (EAN)	4050118045833
Menny.	1 Stück
Helyettesítő termék	2455360000

**Ipari Ethernet
IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	725,8 g
-------------	---------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	55 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-20 °C
Üzemi hőmérséklet	-20 °C...55 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános adatok

Adatinterfész	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14)	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Ház fő anyaga	Alumínium profil, Burkolat: öntött cink betét, nikkelezett	Tápcsatlakozó	PROFINET PushPull Power
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Vezetékezés	PROFINET
Védelmi osztály	IP65		

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	Tanúsítvány száma (cULus)	E141197
----------------------	--	---------------------------	---------

Villamos tulajdonságok

LED-kijelző	FO1: Port aktív, FO2: Port aktív, SF: általános hiba, BF: gyújtósín hiba, US1: feszültség 1 (elektronika), US2: feszültség 2	Protokoll	PROFINET IRT
Áramfelvétel	200 mA tipikus	Átviteli sebesség	100 MB
Üzemi feszültség	24 V DC	Üzemi feszültség tartomány	18...30 V DC

Besorolások

ETIM 4.0	EC001262	ETIM 5.0	EC001262
ETIM 6.0	EC000732	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-02-06	eClass 9.1	19-17-01-25

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Ipari Ethernet IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	PNO_Zertifikat_1253240000.pdf
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Software	GSDML-V225-Weidmuller-FCAPIRPOF-20110913.zip WM_FCA_PIR_POF_V_1_05_01.zip CFG configurator - Weidmueller_FreeCon_08042011
User Documentation	Manual EN MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Firmware update manual Manual DE

Ipari Ethernet IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz

