

**SAI-6-F 4P M12 L 10M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Az M12 elosztók különböző változatokban kaphatók. A 4, 6 vagy 8 M12 csatlakozóhely 4- vagy 5-pólusos kialakítású. A csoportkimenet fix kábeles kialakítású, kupakos változat felhasználói, vagy M23 csatlakoztatáshoz Különleges változatok is kaphatók. Például, kínálunk 1-1 elosztót bármilyen csatlakozástípushoz, vagy Ex Zone 1 robbanásveszélyes területre engedélyezett elosztókat is.

**Általános rendelési adatok**

Típus	SAI-6-F 4P M12 L 10M
Rendelési szám	<a href="#">1265930000</a>
Verzió	Érzékelő/beavatkozó-passzív elosztó, M12, Fix kábeles változat, 10 m, Igen
GTIN (EAN)	4050118055634
Menny.	1 Stück

## SAI-6-F 4P M12 L 10M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	550 g
-------------	-------

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	80 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-20 °C
Üzemi hőmérséklet	-20 - 80°C		

## Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Connection data

Elosztó kimenet	Fix kábeles változat
-----------------	----------------------

## Szabványok

Tanúsítvány száma (cURus)	E92202
---------------------------	--------

## Electrical data

Névleges feszültség, min.	10 V	Névleges feszültség, max.	30 V
Max. áramtovábbítási kapacitás kártyahelyenként	3 A	Teljes áram	9 A
Áram/jel	2 A		

## General technical data

Védelmi osztály	IP68	Pólusszám	4
Érintkező aljzatok száma	6	Csatlakozási menet	M12
Szennyezés súlyossága	3	Viselkedés tűzben	V-0
LED	Igen		

## Material data

Ház fő anyaga	PA 6 GF	Ház színe	szürke, RAL 7032
Csavaros aljzat	Nikkelezett CuZn	Érintkező anyaga	CuZn
Érintkező felület	Aranyozott	Érintkezőtartó anyaga	PBT (UL 94 V0)

## Technical data cable

Kábelhossz	10 m	A következő kábeltartókhöz:	Igen
Pólusszám	4	Vezeték keresztmetszet (Szöveg)	6 x 0,34 mm <sup>2</sup> + 3 x 1,0 mm <sup>2</sup>
Külső átmérő	7,8 mm	árnyékolt	Nem
Színkód gyűrű	Piros, Pink, Zöld, Szürke, Sárga, Barna, Kék, Zöld / sárga, Fehér	Köpeny anyaga	PUR
Köpeny színe	fekete	Halogén	Nem
Hajlítási sugár, min., mozgó	10 x kábelátmérő	Hajlítási ciklusok	2 millió

**SAI-6-F 4P M12 L 10M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Besorolások**

ETIM 4.0	EC002585	ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-44-01-08	eClass 9.1	27-44-01-08

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue

[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)