

**Csavarhúzó
SDIK PZ1 SL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

1000 V
IEC 60900

VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékeszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

Típus	SDIK PZ1 SL
Rendelési szám	1274730000
Verzió	Szerelőszerszám, Kés hossza: 80 mm
GTIN (EAN)	4050118073225
Menny.	1 Stück

Adatlap

**Csavarhúzó
SDIK PZ1 SL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Szélesség	191 mm	Szélesség (coll)	7,52 inch
Nettó tömeg	62 g	Átmérő	30 mm

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Csavarozó szerszámok

Alak	Pozidrive	Fej mérete, csillag	size PZ1
Kés hossza	80 mm	Méret	1

Besorolások

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000144
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-06
eClass 9.1	21-04-04-06		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](#)
Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

Adatlap**Csavarhúzó
SDIK PZ1 SL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok**Felhasználási példa**