

**Csavarhúzó  
SDIK PZ2 SL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékeszürke bevonattal.

**Általános rendelési adatok**

Típus	SDIK PZ2 SL
Rendelési szám	<a href="#">1274740000</a>
Verzió	Szerelőszerszám, Kés hossza: 100 mm
GTIN (EAN)	4050118073218
Menny.	1 Stück

**Adatlap**

**Csavarhúzó  
SDIK PZ2 SL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok**

**Méretetek és tömegek**

Szélesség	218 mm	Szélesség (coll)	8,583 inch
Nettó tömeg	100 g	Átmérő	36 mm

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Csavarozó szerszámok**

Alak	Pozidrive	Fej mérete, csillag	Gr. PZ2
Kés hossza	100 mm	Méret	2

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000144
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-06
eClass 9.1	21-04-04-06		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](#)  
Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

**Adatlap**

**Csavarhúzó  
SDIK PZ2 SL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

**Felhasználási példa**

---

