

**Csavarhúzó
SDI SL S3.5-6.5/PH1/2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékeszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

Típus	SDI SL S3.5-6.5/PH1/2
Rendelési szám	1274750000
Verzió	Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4050118073201
Menny.	1 Stück

Csavarhúzó
SDI SL S3.5-6.5/PH1/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg 532 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Csavarozó szerszámok

Alak Hornyos és keresztornyos Szám 6

Besorolások

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000149
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-04-04-90		

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**Approval/Certificate/Document of Conformity [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](#)
Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

Adatlap**Csavarhúzó
SDI SL S3.5-6.5/PH1/2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok**Felhasználási példa**