

SAISW-3/9-7/8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzatok az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. A 7/8"-os kerek dugaszoló csatlakozók nagy teljesítmény átvitelére alkalmasak. A csavaros csatlakozást az alkalmazások széles körében lehet használni. Ezzel a technológiával a vezetőt, opcionálisan érvéghüvellyel, be lehet dugni az összekötő elembe és csavarral rögzíteni. Ez a csatlakozástechnika klasszikus, legolcsóbb formája, amely támogatja a több vezető csatlakozásokat is.

Általános rendelési adatok

Típus	SAISW-3/9-7/8
Rendelési szám	1291890000
Verzió	Szabadon konfekcionálható csatlakozó, 7/8", csap, 90°deg;
GTIN (EAN)	4050118087000
Menny.	1 Stück

SAISW-3/9-7/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	55 g
-------------	------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-20 °C
-------------------------	-------	-------------------------	--------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Csatlakozási keresztmetszet, max.	1,5 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet, min.	0,14 mm ²	Dugaszolási ciklusok	≥ 50
Ház fő anyaga	PBT	Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 °C
Kábelátmérő, max.	8 mm	Kábelátmérő, min.	6 mm
Kódolás	nincs	Menetes gyűrű anyaga	Cink présöntvény
Névleges feszültség	250 V	Névleges áram	12 A
Pólusszám	3	Szennyezés súlyossága	3
Szigetelés erőssége	10 ⁸ Ω	Tömszelencék	PG 9
Védelmi osztály	IP67	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Érintkező felület	Aranyozott		

Szabványok

Tanúsítvány száma (cURus)	E307231
---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002062
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
User Documentation	Manual

SAISW-3/9-7/8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**