

SAIL-M8GM8G-4S1.0UIE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Két I/O slave készülék, vagy a vezérlő és egy I/O előfizető közötti összeköttetés létrehozásának legmegbízhatóbb módja a konfekcionált kábelek használata. A kábelválaszték: PROFIBUS, CANopen, DeviceNet™, EtherCAT és Ethernet.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-M8GM8G-4S1.0UIE
Rendelési szám	1296770100
Verzió	Buszvezeték, Csatlakozóvezeték, M8 / M8, Pólusszám: 4, 1 m, tú (papa), egyenes - hüvely, egyenes, árnyékolt: Igen, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
GTIN (EAN)	4050118111040
Menny.	1 Stück

SAIL-M8GM8G-4S1.0UIE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg 42 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Kábel műszaki adatai

Pólusok száma	4	Érkeresztmetszet	0,15 mm ²
Outside diameter	4.8 ± 0.3 mm	Kábelhossz	1 m
árnyékolt	Igen	Szigetelés	PP
Színkód gyűrű	Kék, Narancssárga, fehér / kék, fehér / narancssárga	Köpeny anyaga	PUR
Köpeny színe	zöld	Halogén	Nem
Temperature range, stationary	-40...80 °C	Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően	20963 (80 °C / 30 V)
A következő kábeltartókhöz:	Igen	Hajlítási sugár, min., álló	4 x kábelátmérő
Hajlítási sugár, min., mozgó	7,5 x kábelátmérő	Gyorsulás	5 m/s ²
Sebesség	180 m/min	Hajlítási ciklusok	5 millió
Hegesztésnek ellenálló	Nem	Hibrid kábel	Nem
Keresztkötéses irradáció	Nem	Konfigurálható kábelhossz	Nem

Általános műszaki adatok

Változat	tű (papa), egyenes - hüvely, egyenes	Csatlakozási menet	M8 / M8
Ház fő anyaga	PUR	Menetes gyűrű anyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Kódolás	nincs	Védelmi osztály	IP67
Érintkező felület	Aranyozott	LED	Nem
Névleges feszültség	30 V	Névleges áram	4 A
Szigetelés erőssége	10 ⁸ Ω	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+80 °C
Meghúzási nyomaték	M8: 0,5 - 0,6 Nm	Dugasolási ciklusok	≥ 100
Szennyezés súlyossága	3	áthidalt	Nem

Besorolások

ETIM 6.0	EC002599	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-03-08	eClass 9.1	27-06-03-08

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések


Brochure/Catalogue [FL FIELDWIRING EN](#)
 Tervezési adatok [EPLAN, WSCAD](#)

SAIL-M8GM8G-4S1.0UIE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com


Rajzok

Méretrajz




Male, straight

Póluskiosztás




Pin

Kapcsolási rajz




Méretrajz



Straight socket

Póluskiosztás



Socket

Az ideális szerszám: Screwty® nyomaték funkcióval



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F