

**THM
THM MT30X 8/8 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A THM címkék a hőnyomtatásnak köszönhetően briliáns nyomtatási minőségűek. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

- Különbféle színű, kiváló minőségű poliészter címkék és kedvező árú papírcímkék kaphatók
- A címkék automatikusan pozicionálódnak a nyomtatóban, hogy minden címke pontosan középre kerüljön.

Általános rendelési adatok

Típus	THM MT30X 8/8 GE
Rendelési szám	1310540000
Verzió	THM, Készülékjelölők, 8 x 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4050118112665
Menny.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000 2448870000

**THM
THM MT30X 8/8 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	8 mm	Szélesség (coll)	0,315 inch
Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0,315 inch
Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Nettó tömeg	158 g		

Általános adatok

Anyag	Poliészter	Halogén	Nem
Nyomtatás módja	Hőnyomtatás	Ragasztóanyag	Akril
Szám tekercsenként	10 000	Szélesség	8 mm
Szín	sárga	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Változat	Öntapadós, halogénmentes	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40... 150 °C

Besorolások

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

**THM
THM MT30X 8/8 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

