

**Ipari Ethernet  
IE-C6FP8LD0010X40X40-Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Összeszerelt IE kábelek, patchkábel keresztesző, Cat. 6,  
LSZH, szürke

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-C6FP8LD0010X40X40-Y
Rendelési szám	<a href="#">1312160010</a>
Verzió	Patchkábel keresztesző, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6 <sub>A</sub> / E osztály <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m
GTIN (EAN)	4050118114775
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet  
IE-C6FP8LD0010X40X40-Y**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Hossz	1 m	Hossz, inch	0,039 inch
Nettó tömeg	52 g	Szigetelés keresztmetszete	1,04 mm

**Hőmérsékletek**

Tárolási hőmérséklet, max.	60 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-20 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	60 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-20 °C
Üzemi hőmérséklet	-20 °C...60 °C	Tárolási hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Telepítési hőmérséklet	0 °C...50 °C		

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Szabványok**

Alkalmazásfüggő kommunikációs kábeles berendezések	ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007	Csatlakozó, standard	IEC 60603-7-51
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369		

**Villamos tulajdonságok**

PoE / PoE+	IEEE 802.3at szerint	Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	1 A
Üzemi feszültség	48 V AC / DC		

**Kábel elektromos tulajdonságai**

Kategória	Cat.6 <sub>A</sub> / E osztály <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)	Üzemi feszültség	48 V AC / DC
Operating voltage (UL rating)	30 V AC / 42.4 V DC	Test voltage: wire-wire-shield	750 V DC, 1 min
Jellemző impedancia	100 ± 15 Ω 1-100 MHz-en	Eltérés	25 ns/100m
Differenciáló ellenállás	5 %	Kapacitás 1 kHz-en	46 nF/km
Sebesség	10 GBit/s	Coupling resistance at 10 MHz	5 mΩ/m
Shield attenuation up to 1000 MHz	60 dB	Coupling attenuation up to 1000 MHz	80 dB
Separating class according to EN 50174-2	d		

**Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői**

Min. hajlítási sugár, csak egyszer	25 mm	Min. hajlítási sugár, ismétlődő	50 mm
Sebesség	10 GBit/s	Lángterjedéssel szembeni ellenállás	in accordance with IEC 60332-1 / UL 1581 FT2
Halogén	IEC 60754-2 szerint halogénmentes		

**Ipari Ethernet  
IE-C6FP8LD0010X40X40-Y**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Kábel szerkezet**

Vörösréz átmérő	0,43 mm	Sodratok	7
Keresztmetszet	4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 mm <sup>2</sup>	Szigetelés	PE
Szigetelés keresztmetszete	1,04 mm	Vezetékek száma	8
Vezetékek elrendezése	Csavart érpár	Vezetékek - vezetékpárok színsorrendje	fehér - kék, fehér - narancs, fehér - zöld, fehér - barna
Árnyékolás	S/FTP	Komplett árnyékolás	Vörösréz drótból készült árnyékoló fonat
Árnyékoló fonat átfedése	60 %	Köpeny anyaga	LSZH
Köpenyátmérő, min.	5,5 mm	Köpenyátmérő, max.	5,9 mm
Köpeny színe	világosszürke (RAL 7035)		

**dugó**

Bal oldali csatlakozó verziója	RJ45 IP 20	Jobb oldali csatlakozó verziója	RJ45 IP 20
--------------------------------	------------	---------------------------------	------------

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001262	ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC002599	UNSPSC	26-12-16-09
eClass 5.1	27-06-18-01	eClass 6.2	27-06-18-01
eClass 7.1	27-06-18-01	eClass 8.1	27-06-18-01
eClass 9.0	27-06-03-08	eClass 9.1	27-06-03-08

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások




ROHS Megfelel

**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">DUXR.E316369</a>
Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Product Change Notification	<a href="#">PCN-PB47-20180213-00-A_EN</a> <a href="#">PCN-PB47-20180213-00-A_DE</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

**Adatlap****Ipari Ethernet  
IE-C6FP8LD0010X40X40-Y**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rajzok****Vezetékezés****Méretrajz**