

**Ipari Ethernet
IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Csatoló, kialakítása a FreeCon száloptikai dugaszolható PushPull csatlakozók, 14. változat, az IEC 61076-3-117 szerint, fém

Általános rendelési adatok

Típus	IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA
Rendelési szám	1318150000
Verzió	Csatlakozódoboz, FreeCon, SCRJ, Dugaszolható csatlakozó
GTIN (EAN)	4050118123982
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet
IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	224,56 g
-------------	----------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános adatok

Ház fő anyaga	Alumínium profil, Burkolat: öntött cink betét, nikkelezett	Védelmi osztály	IP65
---------------	--	-----------------	------

Műszaki adatok - száloptika-csatlakozó

1. csatlakozás	SCRJ	2. csatlakozás	SCRJ
Dugaszolási ciklusok (száloptikás összekötő)	≥ 500	Elemi szál típusa	Multimódusú, POF
Ház alapanyaga (száloptikás összekötő)	PA	Tömítés anyaga (száloptikás összekötő)	NBR

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	--	---------------------------	---------

Száloptikás összekötő optikai jellemzői

Bemeneti csillapítás (száloptikás összekötő)	< 0,2 dB
--	----------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-03-92

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 21:20:55 CEST


A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**Ipari Ethernet
IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Rajzok

Méretrajz




Bottom view

Méretrajz




Bottom view with mounting foot

Méretrajz



Front view

Méretrajz



Side view