

**Klippon POK (polyester empty enclosure)
HG K+POK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

A Klippon® márka hosszú múltra tekintő kompetenciával és minőséggel rendelkezik a házak - különösen a kulcsrakész, fogyasztóra tervezett megoldások terén a szabványos ipari alkalmazások és a robbanásveszélyes zónák alkalmazásai terén.

A javított, az összes alkalmazási követelményt kielégítő termékek: Ez volt a Weidmüller célja a Klippon® K házsorozat modernizálása és megújítása terén. Nem számít, hogy az ügyfél milyen alkalmazást tervez; a Weidmüller az alumínium tokozások széles választékát tudja kínálni, amelyek pontosan illenek a felhasználó követelményeihez.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Típus | HG K+POK |
| Rendelési szám | 1580360000 |
| Verzió | Klippon POK (polyester empty enclosure), Külső csatlakozó, Zsanér, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4008190203542 |
| Menny. | 1 Stück |

**Klippon POK (polyester empty enclosure)
HG K+POK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg 70 g

Tartozékok általános információi

Rögzítés típusa becsavart állapotban

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000318 | ETIM 4.0 | EC002625 |
| ETIM 5.0 | EC002625 | ETIM 6.0 | EC002626 |
| UNSPSC | 31-16-23-03 | eClass 5.1 | 27-18-92-07 |
| eClass 6.2 | 27-18-92-34 | eClass 7.1 | 27-18-92-34 |
| eClass 8.1 | 27-18-92-34 | eClass 9.0 | 27-18-28-16 |
| eClass 9.1 | 27-18-92-90 | | |

Jóváhagyások

ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue [CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)