

**WriteOn
WO 127/25 TP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 39 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén. Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással. Egyszerű és gyors feliratozás lézernyomtatóval, mátrixnyomtatóval, hőnyomtatóval, golyóstollal vagy a Weidmüller STI tollával.

Általános rendelési adatok

Típus	WO 127/25 TP
Rendelési szám	1609770000
Verzió	WriteOn, Vezeték és kábeljelölők, 8 - 32.3 mm, 25 x 127 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190085810
Menny.	1 Stück

**WriteOn
WO 127/25 TP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	127 mm	Szélesség (coll)	5 inch
Magasság	25 mm	Magasság (coll)	0,984 inch
Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Nettó tömeg	33 g		

Általános adatok

Anyag	Vinil fólia	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9
Halogén	Igen	Nyomtatás típusa	üres
Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó	Szélesség	127 mm
Szín	fehér	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
UL 969 tanúsítvány	Nem	Változat	Öntapadós
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték külső átm.	8 - 32.3 mm
Vezeték külső átmérő, max.	32,3 mm	Vezeték külső átmérő, min.	8 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	150 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	70 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN , WSCAD , Zuken E3.S